


## CB 400/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
|            |                                  |
| 注文番号       | 3155950000                       |
| 種別         | <a href="#">CB 400/4,8 TR NC</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987657341                    |
| 数量         | 8500 items                       |

## CB 400/4,8 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|          |             |      |        |
|----------|-------------|------|--------|
| 深さ       | 0 mm        | 高さ   | 400 mm |
| 高さ (インチ) | 15.748 inch | 幅    | 4.8 mm |
| 幅 (インチ)  | 0.189 inch  | 正味重量 | 0.03 g |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 設置材料

|             |         |               |        |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 紫外線耐性       | いいえ     | 再開放           | いいえ    |
| UL 94 可燃性等級 | V-2     | 動作温度範囲、最大     | 85 °C  |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C  | ハロゲン          | いいえ    |
| 基本材質        | ポリアミド66 | 引張耐性          | 220 N  |
| バンドル直径、最大   | 108 mm  | 引張り強さ (ポンド荷重) | 49 lbf |
| バンドル直径、最小   | 3 mm    |               |        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |