

MF POK BIG SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズをラインアップ
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, 取付けフット, ストレート, 高さ: 16 mm, 幅: 51 mm, 深さ: 7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, 銀色
注文番号	3169940000
種別	MF POK BIG SET
GTIN (EAN)	4099987833028
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.6299 inch
幅	51 mm	幅 (インチ)	2.0079 inch
正味重量	86 g		

温度

動作温度

一般的な情報

素材の厚み	2.5 mm	基本材質	ステンレススチール 1.4301
-------	--------	------	---------------------

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		