

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社のアンマネージスイッチは、お客様のネットワークを広げるためのシンプルで信頼性の高いソリューションをもたらします。これらのプラグ&プレイデバイスは、複雑な構成を要求しない中小ネットワークに最適です。
簡単な設置：アンマネージスイッチはすぐに使用できます。それらをプラグインするだけで、ネットワークが拡張されます。

信頼性の高い機能：ファーストイーサネットからギガビットイーサネットまで、安定したデータ転送とサポート速度をもたらします。

堅固な設計：耐久性を確立することで、当社のスイッチはさまざまな環境での長期使用に最適です。

一般注文データ

バージョン	ネットワークスイッチ, Fast Ethernet, ポート数: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
注文番号	3195560000
種別	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	72.9 mm	奥行き (インチ)	2.8701 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	17.5 mm	幅 (インチ)	0.689 inch
長さ	17.5 mm	長さ (インチ)	0.689 inch
正味重量	50 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	0 ~ 95% (結露なし)		

EMCの適合性と承認

自由落下	IEC 60068-2-31に準拠	EMC 基準	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
振動	according to IEC 61131-2	衝撃	according to IEC 61131-2
安全基準	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

インターフェース

イーサネットポート	4	RJ45 ポート	10/100BaseT (X) , 自動交渉, 全/半双方向モード, 自動MDI/MDI-Xポート
ポート数	4x RJ45	LED インジケータ	電源LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

スイッチの特性

MAC テーブルサイズ	2 K	帯域幅バックプレーン	800 Mbit/s
-------------	-----	------------	------------

保証

時間間隔	5 年
------	-----

技術

データ切り替え標準	保存と転送 IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control	フローコントロール	IEEE 802.3xフロー制御
-----------	---	-----------	------------------

技術データ

ハウジング主要材質	プラスチック	取り付け方式	DIN レール
保護度合い	IP30	速度	Fast Ethernet
スイッチ	管理対象外		

技術データ

環境条件

動作温度、最大	55 °C
動作温度、最小	-25 °C
湿度	0 ~ 95% (結露なし)
保管温度、最大	70 °C
保管温度、最小	-25 °C
運転高度	高度、最大 2000 m

電源装置

極性違い防止	はい	
消費電力	ca. 1W	
過負荷電流保護	該当	
接続の種別	着脱自在2ピン端子台（1個）	
電圧供給範囲	電圧種別	DC
	電圧、最小	5 V
	電圧、最大	24 V
消費電流	電圧種別	DC
	電圧	24 V
	電流	41 mA

分類

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 kV パッチコード・エクストラスリム・ホワイト & オレンジ



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline - 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

一般注文データ

種別	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	バージョン
注文番号	3195150005	パッチケーブルMicroline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5
GTIN (EAN)	4099987982962	m., ストレート, 6 kV
数量	30 ST	

結合




取り付けレールアウトレット、IEC 60603-7-51 準拠のRJ45 接合

一般注文データ

種別	IE-TO-RJ45-C-LP	バージョン
注文番号	2812440000	取付けレール差込口、RJ45, カップリング, IP20, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4064675295822	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	

BLF 3.50/180



小スペースでは、バネ接続 (プッシュイン) 搭載メス側ヘッダーをプラグイン接続レベルとして使用します。3.50 mm ピッチのオス型ヘッダーと一緒に使用します。

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	バージョン
注文番号	2458950000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 3.50 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4050118474299	180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 1.5 mm²,
数量	264 ST	箱