

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポイントまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリーブパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | テスト用断路端子, 耐張クランプ接続, 2.5 mm <sup>2</sup> , 400 V, 16 A, ピボット, ダークベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">7920900000</a>   |
| 種別         | ZTR 2.5/4AN  |
| GTIN (EAN) | 4032248279005  |
| 数量         | 50 items   |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E60693

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

|               |             |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ            | 38.5 mm     | 奥行き (インチ) | 1.5157 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 41 mm       | 高さ        | 82.5 mm     |
| 高さ (インチ)      | 3.248 inch  | 幅         | 5.1 mm      |
| 幅 (インチ)       | 0.2008 inch | 正味重量      | 6.28 g      |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## CSA評価データ

|               |        |              |                |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG | 電圧規模C (CSA)  | 300 V          |
| 電流の規模C (CSA)  | 10 A   | 証明書番号 (CSA)  | 200039-1152892 |
| 電圧規模B (CSA)   | 300 V  | 電流の規模B (CSA) | 10 A           |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG |              |                |

## UL評価データ

|                            |        |                           |        |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 12 AWG | 電圧サイズ B (cURus)           | 300 V  |
| 電圧サイズ D (cURus)            | 300 V  | 証明書番号 (cURus)             | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 30 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 30 AWG |
| 電流サイズ B (cURus)            | 10 A   | 現在のサイズ D (cURus)          | 10 A   |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG | 導体サイズ工場配線最大 (UR)          | 12 AWG |
| 電流の規模D (UR)                | 10 A   | 導体サイズ工場配線最小 (UR)          | 30 AWG |
| 証明書番号 (UR)                 | E60693 | 導体サイズフィールド配線最小 (UR)       | 30 AWG |
| 電圧規模D (UR)                 | 300 V  | 導体サイズフィールド配線最大 (UR)       | 12 AWG |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|                    |                      |  |                     |
|--------------------|----------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A2                   | 導体接続断面積 AWG、最大                           | AWG 12              |
| 接続方向               | 上部                   | 被覆剥き長さ                                   | 10 mm               |
| 接続方式 2             | 耐張クランプ接続             | 接続方式                                     | 耐張クランプ接続            |
| 接続数                | 4                    | クランプ範囲、最大                                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最小          | 0.05 mm <sup>2</sup> | 刃寸法                                      | 0.6 x 3.5 mm        |
| 配線接続断面 AWG、最小      | AWG 30               | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|   |                      |
|---|----------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.05 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 |                      |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.05 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 |                      |
| 配線接続断面、細径撚線、最小  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、撚線、最小  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小  | 0.05 mm <sup>2</sup> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup><br>付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 |                      |
| 配線接続断面、細径撚線、最大   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 接続断面、撚線、最大   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 接続断面、細径撚線、最小   | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|   |                     |           |          |
|---|---------------------|-----------|----------|
| 導体断面、フレキシブルおよびプラス<br>チックカラー DIN 46228/1、追加接<br>続、最大 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 接続種別、追加接続 | 耐張クランプ接続 |
|---|---------------------|-----------|----------|

## システム仕様

|                 |  |               |     |
|-----------------|--|---------------|-----|
| バージョン           | 耐張クランプ接続、スパー<br>サー、プラグイン交差接続<br>用、コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい  |
| 電位数             | 1  | レベル数          | 1   |
| レベルごとのクランプポイント数 | 4  | 層ごとの電位数       | 1   |
| 内部で交差接続されたレベル   | いいえ  | PE 接続         | いいえ |
| 取り付けレール         | TS 35  | N 関数          | いいえ |
| PE 関数           | いいえ  | PEN 関数        | いいえ |

## 全般

|                |        |         |               |
|----------------|--------|---------|---------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 12 | 設置アドバイス | 直接実装          |
| 配線接続断面 AWG、最小  | AWG 30 | 標準      | IEC 60947-7-1 |
| 取り付けレール        | TS 35  |         |               |

## 材料データ

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

## 評価データ

|                        |                     |            |               |
|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 定格断面                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 定格電圧       | 400 V         |
| 定格 DC 電圧               | 400 V               | 公称電流       | 16 A          |
| 最大導体電流                 | 16 A                | 標準         | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1.33 mΩ             | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV          |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W              | 汚染度        | 3             |


## 追加の技術データ

|           |     |         |      |
|-----------|-----|---------|------|
| 開放側面      | 右   | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式  | 嵌合仕様 |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

図面



## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | ZQV 2.5/2                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608860000</a> | Zシリーズ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                          |
| 数量         | 60 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/3                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608870000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                          |
| 数量         | 60 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/4                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608880000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                          |
| 数量         | 60 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/5                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608890000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/6                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608900000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/7                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608910000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/8                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608920000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/9                  | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608930000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/10                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1608940000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |
| 種別         | ZQV 2.5/20                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1908960000</a> | Zシリーズ, 短絡接続, 端子用, 極数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 2.5/50                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1697540000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学のおよび電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別         | ZAP/TW 3                   | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1608800000</a> | Zシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190190927              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 BL                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1608810000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190190934              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 GN                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1683840000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190477561              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 GR                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1683870000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190477592              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 OR                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1608820000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190190941              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 RT                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1683820000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190477547              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 SW                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1683890000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190477615              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |
| 種別         | ZAP/TW 3 WS                | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1683880000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁        |
| GTIN (EAN) | 4008190477608              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EW 35                      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0383560000</a> | エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | EW 35 GR 7032              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0383530000</a> | エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | EW 35/SCHA/M3              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0258660000</a> | エンドブラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | WEW 35/1                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1059000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              | 100 °C  |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | WEW 35/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1061200000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | °C  |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | ZEW 35                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">9540000000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              | 100 °C  |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 種別         | ZEW 35/2                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">8630740000</a> | エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              | 100 °C  |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | ZTA 1                      | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1609040000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 9 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |                             |
| 数量         | 25 ST                      |                             |
| 種別         | ZTA 1/ZA                   | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1609050000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 9 A        |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |                             |
| 数量         | 25 ST                      |                             |
| 種別         | PS 2.3 RT                  | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">0180400000</a> | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                             |
| 数量         | 20 ST                      |                             |

## ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">7921570000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | プラグ接続可能, V-0, Wemid                  |
| 数量         | 25 ST                      |                                      |
| 種別         | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">7921580000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | プラグ接続可能, V-0, Wemid                  |
| 数量         | 25 ST                      |                                      |
| 種別         | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">7921590000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | プラグ接続可能, V-0, Wemid                  |
| 数量         | 25 ST                      |                                      |
| 種別         | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">7921600000</a> | フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, 黒色, 2.31 mA, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | プラグ接続可能, V-0, Wemid                  |
| 数量         | 25 ST                      |                                      |


## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コンポーネントプラグ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断  
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー  
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断端子台の断  
路箇所を組み込むことで、断路端子台を電子コンポー  
ネント内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

## 一般注文データ

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別         | BEST                       | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">1833100000</a> | アクセサリ, コンポーネントプラグ       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                         |
| 数量         | 50 ST                      |                         |
| 種別         | BEST/D                     | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">1878560000</a> | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                         |
| 数量         | 50 ST                      |                         |
| 種別         | BEST/DRBR                  | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">1878570000</a> | アクセサリ, コンポーネントプラグ, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                         |
| 数量         | 50 ST                      |                         |

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の  
接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全  
に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔  
軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | TNST                       | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1833090000</a> | アクセサリ, 遮断プラグ, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スリーブの削減




スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

## 一般注文データ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | ZRH 2.5/1 WS               | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1614300000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190206789              |               |
| 数量         | 1000 ST                    |               |
| 種別         | ZRH 2.5/2 GR/V0            | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1614290000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190072476              |               |
| 数量         | 1000 ST                    |               |
| 種別         | ZRH 2.5/3                  | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1614280000</a> | Zシリーズ, 縮小スリーブ |
| GTIN (EAN) | 4008190206796              |               |
| 数量         | 1000 ST                    |               |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
  - 迅速な設置に対応する被覆剥き
  - ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
  - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | WS 10/5 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1792000000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア   |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 720 ST                     |  |

## ZTR 2.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 10/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1635000000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 720 ST                     |  |

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |

## スクレイドライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm  |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## アクセサリ

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | DTLE 2.5/4                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">2910530000</a> | ロック素子 (端子), Wemid, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                       |
| 数量         | 25 ST                      |                       |