


MOPL SET BK4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	端子ストリップ, 取り付けレール: 取り付けプレート, ハウジングのサイズに合わせる: K 1, KLIPPON K1
注文番号	8000004129
種別	MOPL SET BK4 S
GTIN (EAN)	4032248975471
数量	1 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	44 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0, 5VA	基本材質	その他
-------------	----------	------	-----

一般データ

色	ミディアムイエロー	取り付けレール	取り付けプレート
カラーチャート (類似)	RAL 1023		

ハウジングのプロパティ

極数	4
----	---

ハウジング


基本材質	その他
------	-----

標準機能

爆発試験バージョン	いいえ	参照製品	BK 4/E
-----------	-----	------	------------------------


分類

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		



アクセサリ

数値連続



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に、そして既製マーカーの範囲が広い場合に適しています。ひとつの作業手順で迅速な設置に対応する被覆剥き。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は5種が利用可能。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子マーカー
- ブランクカード、MultiCard、または標準印刷のカードとして利用可能

一般注文データ

種別	DEK 6 FW 1-50	バージョン
注文番号	0468660001	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190170257	白色
数量	500 ST	