

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

注文番号	8000025773
種別	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	129 mm	奥行き (インチ)	5.0787 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	192 mm	幅 (インチ)	7.559 inch
正味重量	1066 g		

温度

保管温度		周囲温度	-20 °C...45 °C
動作温度	-20 °C...45 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

一般データ

基本材質	ポリカーボネート	ハロゲン	いいえ
シリコン	いいえ	保護度合い	IP54
蓋付け	プラスねじPZ2		

一般仕様

シリコン	いいえ	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP54	基本材質	ポリカーボネート
蓋付け	プラスねじPZ2		

重要なメモ

製品情報	温度範囲は搭載モジュールの出力損失に依存 周囲温度 +45 °C での設定例： • PN カプラ • 8DI (8 x 50 mA) • 4DO (4 x 500 mA) 丸ケーブルシール RKDG D17 PT6 - 4324010000 は、同時にマルチシールインサートのための キャリアシールでもあります。 マルチシールインサート 4 x 4mm (2443760000) を含む IP54 対応センサー-アクチュエータケーブル Ø 4mm： • M8 ケーブル 3 極、非シールド仕様、PUR、ハロゲンフリータイプ：SAIL-M8...-3-...U • M12 ケーブル 3 極、非シールド仕様、PUR、ハロゲンフリータイプ：SAIL-M12BG-3-...U 複数のシールインサート付属 IP54 対応ケーブル 2 x 6.5mm (2443800000)： • IE ケーブル Ø 6.5mm タイプ：IE-C5DD4UG..... • 24 V ケーブル Ø 6.5 mm 例：Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5
------	---

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

図面

