

AC N 160A 4POL DE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Grid protection system, 400 V, 160 A, 4 極, Apparent generator power max. 110 kVA, TT, TN-S
注文番号	8000161612
種別	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	4099987582551
数量	1 items

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	230 mm	奥行き (インチ)	9.0551 inch
高さ	907 mm	高さ (インチ)	35.7086 inch
幅	370 mm	幅 (インチ)	14.5669 inch
正味重量	10004.19 g		

コネクタ解除

定格遮断性能	100 kA	IEC 60947 に基づく利用区分	AC-22A
--------	--------	--------------------	--------

トリッピング

サーマル過負荷保護付き	はい	過電流トリップ付き	はい
地絡保護機能付き	いいえ	過電流リリース設定値、最小	112 A
過電流リリース設定値、最大	160 A		

ハウジング

保護等級	I	分配盤設置用に最適	いいえ
------	---	-----------	-----

接続

極数	4	配線断面、最大	95 mm ²
接続の種別	ねじ接続		

電気的特徴

低電圧ネットワーク	TT, TN-S	定格電圧	400 V
周波数	50 Hz	短絡回路電流、最大	100 kA
発電設備の見かけ電力 (最大)	110 kVA	定格電流	160 A
バックアップヒューズ (gG / gL) の最大電流	160 A		

分類

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		



AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

UV耐久性ケーブルストラップ



UV 耐性ポリアミド 6.6 は、強い紫外線下でも特殊ケーブルストラップの長期耐久性を保証します。屋外での連続使用に最適です。

一般注文データ

種別	CB-UVR 290/4,5 BK	バージョン
注文番号	2659350000	ケーブルストラップ, 4.5 x 290 mm, ポリアミド 66, 220 N
GTIN (EAN)	4050118682816	
数量	100 ST	

Sealing sets



一般注文データ

種別	BLINDPLUG SET5 7X28MM	バージョン
注文番号	3077670000	太陽光発電, Blind plug
GTIN (EAN)	4099987081894	
数量	1 ST	

種別	BLINDPLUG SET50 7X28MM	バージョン
注文番号	3077650000	太陽光発電, Blind plug, アクセサリ, ブラインドプラグ, 50個
GTIN (EAN)	4099987081870	
数量	1 ST	