



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色
注文番号	9028340000
種別	H1,0/18 GE SV
GTIN (EAN)	4008190902100
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.14 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、黄色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.4 mm

カラー直径 (D2)

3 mm

L1 (mm)

18.00 mm

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

導体断面

1 mm²

接点面長さ (L2)

12 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 17

被覆剥き長さ

15 mm

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

図面

図面

