

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm ² , 16mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	9040540000
種別	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008190461447
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
長さ	200 mm	長さ (インチ)	7.874 inch
正味重量	373.61 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	ワイヤーエンドフェルール (6 ~ 16mm ²) 用の圧着 工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	---	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

ドライブ	機器	フェルール断面積、最大	16 mm ²
フェルール断面積、最小	6 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	トラピーズクリンプ

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/ なし ワイヤーエンドフェ ルール	導体直径、最大 AWG	AWG 6
導体横断面、最小 AWG	AWG 10	クリンプ範囲、最大	16 mm ²
クリンプ範囲、最小	6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		