



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
注文番号	9200080000
種別	LIR 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248409846
数量	100 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5.8 mm	奥行き (インチ)	0.2283 inch
幅	20.4 mm	幅 (インチ)	0.8031 inch
正味重量	0.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	絶縁リングケーブルコネク タ 1.5 mm ² /M3.5
------	---

コネクタ

導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²
導体断面	1.5 mm ²	絶縁	PVC, 使用可能
寸法 (ボルト)	M 3.5	寸法	M 3.5
材質 / プラスチック	PVC	識別色	赤色
接続密度 (S1)	0.75 mm	接続長さ (l)	16.05 mm
内径 (d1)	3.7 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	11.3 mm
プラスチック製カラーの直径 (D)	4 mm	外径 (d)	5.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	