



Siemens S7-300 20- 및 40-극 카드용 전면 어댑터입니다.
전원을 전면 어댑터로 직접 공급할 수 있으며 공통적 또는
개별적으로 바이트에 따라 분배할 수 있습니다(8개 신호).

일반 주문 데이터

버전	인터페이스, FAD, 모든 용도, IEC 60603-13 / DIN 41651 40p에 따른 플러그인 커넥터
주문 번호	1127870000
유형	FAD S7/300 HE40 UNIV
GTIN (EAN)	4032248909513
수량	1 items
배송 상태	단종

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

너비	21.5 mm	폭 (인치)	0.8465 inch
길이	115 mm	길이 (인치)	4.5275 inch
순중량	1035.29 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50
-------	-------------	-------	----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

카드에 결선	40-폴 커넥터가 채용되고 작동 전압이 30 VAC / 60 VDC 이하인 Siemens S7-300 카드	결선(필드 측)	IEC 60603-13 / DIN 41651 40p에 따른 플러그인 커넥터
PLC에 결선	Siemens S7-300		

정격 데이터

작동 전압	30 V AC/60 V DC	채널당 최대 전류	1 A
총 작동 전류	40 A		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	0.5 kV	절연 테스트 전압 AC	0.35 kV

