

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, POF, SC-RJ - SC-RJ,
검은색

일반 주문 데이터

버전	결선 케이블, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 폴리에틸렌, 0.5 m
주문 번호	1273430005
유형	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118428483
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	0.5 m	길이 (인치)	19.685 inch
순중량	29 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

표준

커넥터 표준	IEC 61754-24
--------	--------------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-24
--------	--------------

광섬유

파이버 유형	POF	감쇠	≤ 160 dB/km, 650 nm에서
삽입 손실	≤ 1.0 dB	대역폭	≥ 100 MHz*km, 650 nm에서

케이블 구조

외피 직경	2.2*4.5 mm	외피 색상	검정
와이어 개수	2	절연	PE
재질 외피	폴리에틸렌	케이블 레이아웃	집코드
코어 직경	980 µm		

케이블의 기계적 및 재질 속성

견인력	≤ 160 N	할로겐	아니요
최소 구부림 반경, 반복	25 mm	최소 구부림 반경, 한 번만	25 mm
구부림 주기	10.000		

플러그, 우

플러그 우측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차퍼
--------	--

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차퍼
--------	--

플러그


플러그 우측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차퍼	플러그 좌측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차퍼
--------	--	--------	--

분류

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		


도면

상세 도면



엑세서리

V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 입증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1689470001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	1730560001	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190954611	
수량	160 ST	