




일반 주문 데이터

버전	OMNIMATE Signal - series PM, 푸셔 마커, 2.7 x 2.6 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 고객 사양
주문 번호	1323700000
유형	PM 2.7/2.6 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118126761
수량	192 items
배송 상태	단종

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	2.7 mm	높이 (인치)	0.1063 inch
너비	2.6 mm	폭 (인치)	0.1024 inch
순중량	0.05 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.001 kg CO2 eq.

일반 데이터

인쇄 유형	고객 사양	
너비	2.6 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	고객 사양	
기본 재질	폴리아미드 66	
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
권장 산업	기기 제조업체	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Pusher markers	
작동 온도 범위	-40...100 °C	
응용 분야/제조사	Weidmueller	

커넥터 마커

피치(mm)(P)	3.50 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

