



선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
 - 단면적 0.14 mm² 또는 0.25 mm²의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
 - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2426760050
유형	PAC-M340-UNIS-V1-5M
GTIN (EAN)	4099986600799
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	1140 g
-----	--------

정격 데이터 UL

총 전류, 최대	0.125 A
----------	---------

일반 데이터

케이블 길이	5 m	적합	아날로그 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY
인터페이스 커넥터	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	폴 수, 최소	28-폴
외경	11,9 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SCHNEIDER BMX FTB 2820 28P
와이어 단면적	0.25 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	0.125 A	고전압 테스트	1 KV/1s
저항	≤ 80 mΩ/m	작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
커패시터 (와이어 / 와이어)	300 pF/m	커패시터 (와이어 / 실드)	300 pF/m

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		