



비관리형 스위치는 네트워크 확장 시 간단하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이러한 커넥터 및 플레이 장치는 복잡한 구성이 필요없는 중소 규모의 네트워크에 이상적입니다.

쉬운 설치: 비관리형 스위치는 즉시 사용할 수 있습니다. 커넥터를 꽂기만 하면 네트워크가 확장됩니다.

신뢰할 수 있는 출력: 안정적인 데이터 전송을 제공하며 패스트 이더넷에서 기가비트 이더넷에 이르는 속도를 지원합니다.

견고한 디자인: 내구성 좋게 제작된 당사의 스위치는 다양한 환경에서 장기간 사용하기에 적합합니다.

일반 주문 데이터

버전	네트워크 스위치, Fast Ethernet, 포트 수: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
주문 번호	3195560000
유형	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

깊이	72.9 mm	깊이 (인치)	2.8701 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	17.5 mm	폭 (인치)	0.689 inch
길이	17.5 mm	길이 (인치)	0.689 inch
순중량	50 g		

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	-25 °C...55 °C
습도	0 ~ 95 %(응결 없음)		

기술

데이터 스위칭 표준	보관 및 전송 IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control	흐름 제어	IEEE 802.3x 흐름 제어
------------	---	-------	-------------------

기술 데이터

하우징 기본 재질	플라스틱	장착 유형	DIN 레일
보호 등급	IP30	속도	Fast Ethernet
스위치	비관리형		

보증

시간 간격	5년		
-------	----	--	--

스위치 특성

MAC 테이블 크기	2 K	대역폭 백플레인	800 Mbit/s
------------	-----	----------	------------

인터페이스

이더넷 포트	4	RJ45 포트	10/100BaseT(X), 자동 협상, 풀/하프 듀플렉스 모드, Auto MDI/MDI-X 포트
포트 수	4x RJ45	LED 표시기	전원 LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

전원 공급

역극성 보호	예		
전력 소비	약 1 W		
과부하 전류 보호	예		
결선 유형	탈착식 2핀 단자대 블록 1개		

기술 데이터

전압 공급 범위	전압 유형	DC
	전압, 최소	5 V
	전압, 최대	24 V
전류 소비량	전압 유형	DC
	전압	24 V
	전류	41 mA

환경 조건

작동 온도, 최대	55 °C
작동 온도, 최소	-25 °C
습도	0 ~ 95 %(응결 없음)
보관 온도, 최대	70 °C
보관 온도, 최소	-25 °C
작동 고도	고도, 최대 2000 m

EMC 준수 및 인증

자유 낙하	IEC 60068-2-31 규격	EMC 표준	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
진동	IEC 61131-2 준수	충격	IEC 61131-2 준수
안전 표준	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

분류

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

액세서리

6kV 패치코드 (초슬림형, 화이트 및 주황색)



IP20의 2x RJ45가 사전 조립된 케이블, 스마트 계량 애플리케이션에 적합, Cat.6 Microline - 초박형(AWG30), 비차폐, 좁은 공간용, 요청 시 다른 색상 제공

일반 주문 데이터

유형	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	버전
주문 번호	3195150005	패치 케이블 마이크로라인, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , 직선, 6 kV
GTIN (EAN)	4099987982962	
수량	30 ST	

커플링




장착 레일 아울렛, IEC 60603-7-51에 따른 RJ45 정션 설계

일반 주문 데이터

유형	IE-TO-RJ45-C-LP	버전
주문 번호	2812440000	장착 레일 아울렛, RJ45, 커플링, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4064675295822	
수량	10 ST	

BLF 3.50/180



좁은 공간에서의 효율적 결선 - 플러그인 결선 레벨로 스프링 결선(PUSH IN)이 채용된 암형 헤더, 3.50 mm 피치의 수형 헤더와 함께 사용.

액세서리

일반 주문 데이터

유형	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	버전
주문 번호	2458950000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 2, 180°,
GTIN (EAN)	4050118474299	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², 박스
수량	264 ST	