



선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
 - 단면적 0.14 mm² 또는 0.25 mm²의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
 - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	7789842035
유형	PAC-RX3I-UNI-U-V0-3M5
GTIN (EAN)	4099986635173
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 728 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

정격 데이터 UL

총 전류, 최대 0.125 A

일반 데이터

케이블 길이	3.5 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
폴 수, 최소	36-폴	외경	11.2 ± 1 mm
커넥터 PLC 측	GEFANUC IC694TBS032 36P	와이어 단면적	0.25 mm ²

전기 데이터

총 전류, 최대	0.125 A	고전압 테스트	1 kV/1s
저항	≤ 80 mΩ/m	작동 전압	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		