

KTB GP 62XX20 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
플랜지 플레이트
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운
교체 가능

일반 주문 데이터

주문 번호	8000114891
유형	KTB GP 62XX20 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4099986797307
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	3 mm	길이 (인치)	0.1181 inch
높이	564 mm	높이 (인치)	22.2047 inch
너비	167 mm	폭 (인치)	6.5748 inch
순중량	2237.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	3 mm	솔더 구멍 직경(D)	7 mm
표면 마감	전자 연마	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)

일반 정보

재질 두께	3 mm	설치 권고	스크류 장착
표면 마감	전자 연마	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)
보호 등급 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	글랜드 플레이트	왼쪽, 오른쪽
플랜지 플레이트	예	사용 영역	운송, 폭발 위험 구역, 공정 산업

하우징 접지

플랜지 플레이트 접지	M6 x 10 스테인레스 스틸 접지 스테르드에 용접
-------------	---------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		