

SAIL-M12BW-4-2LO.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 구조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드물러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 폴 수 : 4, 0.3 m, 소켓, 꺾임, 차폐: 아니요, LED: 예, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	9456380030
유형	SAIL-M12BW-4-2LO.3U
GTIN (EAN)	4050118560664
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

19.36 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

케이블의 기술 사양

케이블 길이

0.3 m

오일 저항

Yes

코어 단면적

0.34 mm²

차폐

아니요

절연

PP

구부림 반경, 최소, 이동

10 x 케이블 직경

구부림 주기

12 Mio

외피 색상

검은색(RAL 9005와 유사)

케이블 캐리어에 적합

예

와이어 개수

4

할로겐

아니요

가속

5 m/s²

구부림 반경, 최소, 고정

5 x 케이블 직경

회염 내성

In accordance with
UL1581 UL / CUL FT2,
IEC 60332-2-2 규격 적합

속도

3.33 m/s

케이블 길이 구성 가능

아니요

가수분해 및 미생물 내성

예

UL AWM 방식 규격 코어

10493 (80 °C / 300 V)

용접 스파크 저항

아니요

비틀림 저항

180 °/m

용접 비트 내성

아니요

온도 범위, 이동

-25...60 °C

플 수

4

외피 재질

PUR

무 LABS

예

UL AWM 방식 규격 외부 클래딩

20549 (80 °C / 300 V)

조사 교차결합

아니요

컬러 코딩

갈색, 흰색, 파란색, 검은색

온도 범위, 고정

-50...80 °C

비틀림 지점 힘 주기

> 5 Mio.

비틀림 길이

1 m

외경

4.1 mm + 0.15 mm

일반 기술 데이터

코딩

A-코딩

접점 표면

금도금

버전

소켓, 꺾임

절연 저항

108 Ω

정격 전류

4 A

결선 나사산

M12

LED

예

하우징 기본 재질

PUR

공칭 전압

24 V

보호 등급

IP67, IP68, 스크류된 경우,
IP65, IP66

플러그 주기

≥ 100

점퍼 연결

아니요

하우징의 온도 범위

-25...+85 °C

오염 심각도

3

나사선 링 재질

주조 아연

조임 토크

M12: 0.8 - 1.2 Nm

전기 속성

절연 저항

108 Ω

공칭 전압

24 V

기술 데이터

플러그, 우

플러그 우측	자유 컨덕터 엔드
--------	-----------

플러그, 좌


플러그 좌측	M12, A-코딩, IP69, 암형 접점, 90° 꺾임, 플라스틱, LED, 비차폐
--------	--

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


도면

치수 도면




Angled socket

폴 계획



Socket

배선도



이상적 틀: Screwty® (토크 기능 탑재)

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

