


Zdjęcie produktu



Przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, jest klasycznym wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic. Materiał izolacyjny, technologia łączeniowa i konstrukcja złązek, są właściwościami różnicującymi. Złączki szeregowo przelotowe nadają się do łączenia i/lub podłączenia jednego bądź kilku przewodów. Mogą mieć jeden lub więcej poziomów połączeń z tym samym potencjałem lub izolowanych od siebie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm ² , 400 V, liczba przyłączy: 2, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
Nr zam.	1038500000
Typ	WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
GTIN (EAN)	4008190861179
Ilość	50 szt.

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	2.5 mm ²	Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie stałe	400 V	Znamionowe natężenie prądu	18.5 A
Prąd przy maksymalnym przewodowaniu	20 A	Normy	IEC 61984, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W 60947-7-x		Stopień zanieczyszczenia	3

parametry systemu

Wykonanie	2 przyłącza śrubowe - 2 przyłącza wtykowe, z czopem, wolne z jednej strony	niezbędna płyta zamykająca	Tak
Liczba potencjałów	2	liczba poziomów	2
liczba zacisków na poziom	2	Liczba potencjałów w rzędzie	1
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna montażowa	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	A3	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	
kierunek podłączenia	z boku	Moment obrotowy dociągający, maks.	0.6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	0.4 Nm	Długość odizolowania	10 mm
Rodzaj przyłącza 2	złącze śrubowe	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
liczba przyłączy	2	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0.13 mm ²	śruba dociskowa	M 2,5
Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.13 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.13 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 4 mm ² drutu, maks.		Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.13 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	4 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.13 mm ²
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS	1	Przekrój przyłącza przewodów, przewód 4 mm ² jednodrutowy, maks.	
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0.13 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód 0.13 mm ² wielodrutowy, min.	

wymiary


przesunięcie TS 35	31.5 mm
--------------------	---------

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-02
ECLASS 15.0	27-25-01-02		

Rysunki



Akcesoria

Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złązek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złązek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złązek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA	Wersja
Nr zam.	1070000000	Płytki końcowa do złązek, Ciemno-beżowy, Wysokość: 45.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190191221	Szerokość: 5.08 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie
Ilość	20 ST	
Typ	WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA	Wersja
Nr zam.	1070100000	Płytki końcowa do złązek, Ciemno-beżowy, Wysokość: 45.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190191214	Szerokość: 5.08 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie
Ilość	20 ST	

Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WEW 35/1	Wersja
Nr zam.	1059000000	Wspornik końcowy, Ciemno-beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość:
GTIN (EAN)	4008190172282	12 mm, 100 °C
Ilość	50 ST	

Akcesoria

BLZ 7.62/180




Wtyki żeńskie z przyłączem śrubowym do podłączania przewodów. Wtyki żeńskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLZ 7.62/04/180 SN OR BX	Wersja
Nr zam.	1623070000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194123	4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	100 ST	skrzynia
Typ	BLZ 7.62/06/180 SN OR BX	Wersja
Nr zam.	1623090000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194147	6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	50 ST	skrzynia
Typ	BLZ 7.62/08/180 SN OR BX	Wersja
Nr zam.	1623110000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194161	8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia

BLZ 7.62/180B



Wtyki żeńskie z przyłączem śrubowym do podłączania przewodów. Wtyki żeńskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLZ 7.62/04/180B SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1623400000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194451	4, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	100 ST	skrzynia
Typ	BLZ 7.62/06/180B SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1623420000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194475	6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	50 ST	skrzynia
Typ	BLZ 7.62/08/180B SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1623440000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190194499	8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia

Akcesoria

Elementy kodujące



Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.

Elementy kodujące i urządzenia blokujące wyraźnie przypisują elementy łączące podczas procesu produkcji i obsługi

Elementy kodujące i urządzenia blokujące są wkładane przed montażem lub podczas fazy konfekcjonowania kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.


Nieprawidłowy montaż na płytce drukowanej i nieprawidłowe podłączenie elementów łączących nie jest już możliwe.

Zaleta: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Wersja	
Nr zam.	1545710000	Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba	
GTIN (EAN)	4008190087142	biegunów: 1	
Ilość	50 ST		

Pokrywa ostrzegawcza



Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększają bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia zewnętrznego.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	Wersja	
Nr zam.	1577400000	Pokrywa złącza, Ciemnoniebieski, Wemid, Wysokość: 12.75 mm,	
GTIN (EAN)	4008190112165	Szerokość: 9.48 mm, Głębokość: 8.85 mm, V-0	
Ilość	20 ST		

Akcesoria

neutralna




Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniaki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1609801044	Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, biały
Ilość	1000 ST	
Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1609920000	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Raster w mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203511	Weidmueller, Allen-Bradley, biały
Ilość	540 ST	

Uchwyt znaczników




Uchwyty oznaczniaków oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczniaków o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczniaków można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznaczniaka.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BZT 1 WS 10/5	Wersja
Nr zam.	1805490000	Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN)	4032248270231	
Ilość	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Wersja
Nr zam.	1805520000	Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN)	4032248270248	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

WS 12/6.5



WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwi naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.


Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Wersja
Nr zam.	2619930000	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, biały
GTIN (EAN)	4050118626155	
Ilość	600 ST	

BLDF 5.08/180 SN



Solidne rozwiązanie "Daisy-Chain" do wydajnych zastosowań BUS jest przystosowane do napięć do 400V do 18,5A gęstości prądu. Duża wielkość zaciskowa do 2,5mm² przekroju przewodu jest, ze względu na znikomy spadek napięcia, szczególnie korzystna w przypadku długich przewodów magistrali lub dużej prądów.

4 warianty kolorystyki wraz z opatentowanym rygłem do luzowania umożliwiają stosowanie koncepcji zorientowanej na użytkownika.

Ogólne dane zamówieniowe


Typ	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000860000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817030	2, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	120 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001150000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248818020	2, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	120 ST	skrzynia

Akcesoria

Typ	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000870000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817276	3, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	80 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001160000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817726	3, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	80 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	2759190000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3,
GTIN (EAN)	4064675007289	180°, PUSH IN z akuatorem, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania,
Ilość	80 ST	maks. : 3.31 mm ² , skrzynia
Typ	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000880000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817269	4, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001170000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248818075	4, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000890000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817078	5, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001180000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248818228	5, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000900000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817412	6, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001190000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248818174	6, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000910000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817450	7, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	32 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001200000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817535	7, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	32 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000920000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817092	8, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	28 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001210000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817573	8, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	28 ST	skrzynia

Akcesoria

BLDF 5.08/180F SN



Solidne rozwiązanie "Daisy-Chain" do wydajnych zastosowań BUS jest przystosowane do łańcuchów energii pomocniczej 400V do 18,5A gęstości prądu. Duża wielkość zaciskowa do 2,5mm² przekroju przewodu jest, ze względu na znikomy spadek napięcia, szczególnie korzystna w przypadku długich przewodów magistrali lub dużych prądów.

4 warianty kołnierzy wraz z opatentowanym rygłem do luzowania umożliwiają stosowanie koncepcji zorientowanej na użytkownika.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000930000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817252	2, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1001220000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817955	2, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000950000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817085	3, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1012060000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248818037	3, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000960000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817344	4, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1059420000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817894	4, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	40 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000970000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817337	5, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	32 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1065080000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817856	5, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	32 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000980000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817375	6, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	28 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1065090000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817801	6, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	28 ST	skrzynia

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000990000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817474	7, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1065110000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817832	7, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1001000000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817559	8, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1065120000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248817658	8, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia

BLF 5.08HC/90F SN



Niezawodność miliony razy sprawdzonego poprzednika oraz innowacyjne detale:

BLF 5.08HC, wersja PUSH IN wtyków żeńskich BLZP 5.08HC, różni się nie tylko systemem podłączania, lecz także ma bardziej kompaktową konstrukcję. Innowacyjne złącze sprężynowe PUSH IN firmy Weidmüller to łatwe w użyciu, niewymagające narzędzi, przyszłościowe przyłącze przewodu. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

Pod względem uniwersalności wtyk BLF 5.08HC w niczym nie ustępuje pierwowzorowi:

3 sprawdzone kierunki odejścia przewodu zapewniają równie dużą swobodę projektowania konstrukcji dostosowanych do specyficznych potrzeb 4 warianty kołnierza oraz opatentowany rygiel umożliwiają tworzenie koncepcji ryglowania dostosowanych do wymagań użytkownika W celu osiągnięcia maksymalnych wartości nominalnych podanych w specyfikacji trzeba stosować kombinacje złącz wtykowych BLF 5.08HC i SL 5.08HC.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1477230000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4050118284546	21, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	12 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002270000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694433	20, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	12 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002260000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694419	19, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	12 ST	skrzynia

Akcesoria

Typ	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002250000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694402	18, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002230000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694389	16, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002240000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694396	17, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000360001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690329	16, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002220000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694372	15, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002210000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694365	14, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002200000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694358	13, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002190000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694341	12, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000320001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690282	12, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002180000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694334	11, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002170000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694327	10, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	30 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000300001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690268	10, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	30 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002160000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694310	9, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	30 ST	skrzynia

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002150000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694105	8, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000280001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690244	8, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002140000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694099	7, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000260001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690220	6, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	42 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002130000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694082	6, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	42 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002120000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694075	5, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002110000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694068	4, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000240001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690206	4, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002100000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694051	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	72 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000230001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690190	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	72 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	Wersja
Nr zam.	1002090000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248694044	2, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	90 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	Wersja
Nr zam.	1000220001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690183	2, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	90 ST	skrzynia

BLF 5.08HC/90 SN



Niezawodność miliony razy sprawdzonego poprzednika oraz innowacyjne detale:

BLF 5.08HC, wersja PUSH IN wtyków żeńskich BLZP 5.08HC, różni się nie tylko systemem podłączania, lecz także ma bardziej kompaktową konstrukcję. Innowacyjne złącze sprężynowe PUSH IN firmy Weidmüller to łatwe w użyciu, niewymagające narzędzi, przyszłościowe przyłącze przewodu. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

Pod względem uniwersalności wtyk BLF 5.08HC w niczym nie ustępuje pierwowzorowi:

3 sprawdzone kierunki odejścia przewodu zapewniają równie dużą swobodę projektowania konstrukcji dostosowanych do specyficznych potrzeb 4 warianty kołnierza oraz opatentowany rygiel umożliwiają tworzenie koncepcji ryglowania dostosowanych do wymagań użytkownika W celu osiągnięcia maksymalnych wartości nominalnych podanych w specyfikacji trzeba stosować kombinacje złącz wtykowych BLF 5.08HC i SL 5.08HC.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000030001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248689965	2, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	180 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001530000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693337	2, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	180 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000040001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248689972	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	120 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001540000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693344	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	120 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	2766910000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4064675022527	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	120 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	2764380000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4064675017332	3, 90°, PUSH IN z akuatorem, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania,
Ilość	120 ST	maks. : 3.31 mm², skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000050001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248689989	4, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	90 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001550000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693351	4, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	90 ST	skrzynia

Akcesoria

Typ	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000060001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248689996	5, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	72 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001560000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693368	5, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	72 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000070001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690008	6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001570000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693375	6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	60 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001580000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693382	7, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	48 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000090001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690022	8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	42 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001590000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693399	8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	42 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001600000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693405	9, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000110001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690046	10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001610000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693412	10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	36 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000120001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690060	11, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	30 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001620000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693429	11, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	30 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000130001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690084	12, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	30 ST	skrzynia

Akcesoria

Typ	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001630000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693436	12, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	30 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000140001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690091	13, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001640000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693443	13, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000150001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690107	14, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001650000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693450	14, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001660000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693467	15, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	24 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000170001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690121	16, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001670000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693474	16, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000180001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690138	17, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001680000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693481	17, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000190001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690145	18, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001690000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693498	18, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Wersja
Nr zam.	1000200001	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248690152	19, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm²,
Ilość	18 ST	skrzynia

WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001700000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693504	19, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia
Typ	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Wersja
Nr zam.	1001710000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4032248693511	20, 90°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm ² ,
Ilość	18 ST	skrzynia