

**WSM 10 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Małe płytki WSM**

W pełni nierdzewne i kwasoodporne. Wytłaczane znaki pozostają czytelne po pomalowaniu. Dostępne także z indywidualnym nadrukiem, wytłoczonym na oprawce. Zawartość zestawu WSM Service Box, po 40 szt. każdego ze znaków: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, uziemienie, neutralny. 200 stalowych opasek kablowych (200 mm). 30 oprawek ze stali nierdzewnej, 48 mm i 60 mm; 20 oprawek stalowych, 84 mm oraz 10 oprawek stalowych, 108 mm i 288 mm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |
| Wersja     | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 x 9.9 mm, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1712501657</a>                                                          |
| Typ        | WSM 10 K                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190947385                                                                       |
| Ilość      | 200 szt.                                                                            |

## WSM 10 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.3 mm | Głębokość (cale) | 0.0118 inch |
| Wysokość   | 5.5 mm | Wysokość (cale)  | 0.2165 inch |
| Szerokość  | 9.9 mm | Szerokość (cale) | 0.3898 inch |
| Masa netto | 0.14 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Zakres temperatury stosowania | 500 °C |
|-------------------------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Orientacja nadruku                 | poziomo                                        |
| Rodzaj nadruku                     | standard                                       |
| Szerokość                          | 9.9 mm                                         |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 500 °C                                         |
| Barwny                             | srebrny                                        |
| Halogenki                          | Nie                                            |
| Materiał podstawowy                | stal nierdzewna 1.4404                         |
| Nadrukowane znaki                  | litery, duże                                   |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy Podzespół                        |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| Zakres temperatury stosowania      | 500 °C                                         |
| Imprint                            | K                                              |

## Markery przewodów i kabli

|                                   |        |                                    |              |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| Halogenki                         | Nie    | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm²      |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm² | Przekrój przyłącza przewodu        | 16 - 500 mm² |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## WSM 10 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Stal nierdzewna



Seria produktów Weidmüller ze stali nierdzewnej zawiera bardzo duży asortyment stalowych opasek kablowych do stosowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

stal nierdzewna AISI 316, idealne do stosowania na zewnątrz, odporne na promieniowanie i korozję, antymagnetyczne, nie są karbowane, dzięki czemu nie uszkadzają izolacji.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SCT 4.6/838                | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699940000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 838 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/679                | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699930000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 679 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/520                | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699920000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 520 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/360 C              | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699910000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 360 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/266 C              | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699900000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 266 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/201 C              | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699810000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 201 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |
| Typ        | SCT 4.6/127 C              | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1699800000</a> | Opaska kablowa, 4.6 x 127 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241              |                                                             |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                             |

## WSM 10 K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## uchwyt



WSM jest kompletnym systemem do oznaczania kabli, przewodów, rur i elementów - zapewnia trwałe oznaczenie w środowiskach, którym nie jest w stanie sprostać żaden inny znacznik. W skład linii produktowej wchodzi płytki etykiet, oprawki i opaski kablowe ze stali nierdzewnej – dostępne pojedynczo lub w kompletach WSM Set oraz Service Box.

## Zalety:

Mocno wytłaczane znaki zapewniające maksymalną czytelność. Odporne na wysokie i niskie temperatury, czynniki korozyjne, kwasy, agresywne substancje chemiczne, ogień itp. Jest także możliwe łączenie oznaczników pojedynczych i wieloznakowych. Szybki montaż. Idealne do zastosowań zewnętrznych. Łatwe mocowanie za pomocą opasek kablowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WSMH 84MM                  | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1774520000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 |
| GTIN (EAN) | 4032248149315              | mm, 84 x 11 mm, srebrny                                               |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | WSMH 60MM                  | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1774510000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 |
| GTIN (EAN) | 4032248149308              | mm, 60 x 11 mm, srebrny                                               |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | WSMH 48MM                  | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1774500000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 |
| GTIN (EAN) | 4032248149292              | mm, 48 x 11 mm, srebrny                                               |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | WSMH 288MM                 | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1774490000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 |
| GTIN (EAN) | 4032248149285              | mm, 288 x 11 mm, srebrny                                              |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | WSMH 108MM                 | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1774530000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79 |
| GTIN (EAN) | 4032248149322              | mm, 108 x 11 mm, srebrny                                              |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |

## Narzędzia do opasek kablowych



**WSM 10 K****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WSM TOOL AUTOMATIK         | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1774470000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 180 x |
| GTIN (EAN) | 4032248149261              | 275 mm, srebrny                                                     |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | WSM TOOL MANUELL           | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1774480000</a> | Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 210 x |
| GTIN (EAN) | 4032248149278              | 220 mm, srebrny                                                     |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |