

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wariant 1, SC-RJ POF, z zabezpieczeniem przed załamywaniem, IP67
Nr zam.	1963290000
Typ	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
Ilość	10 szt.

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	137 mm	Głębokość (cale)	5.3937 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	158.2 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne


Opis artykułu	Wariant 1, SC-RJ POF, z zabezpieczeniem przed załamaniem	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	500	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy, ≤ 1,0 dB POF	złącze 1	SCRJ
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Drawings

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Zestawy z praskami**

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF
Ilość	1 ST	

Zaślepki przeciwkurzowe


Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V01P	Wersja
Nr zam.	1965690000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248653911	
Ilość	10 ST	

Accessories

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	