



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
Nr zam.	9021100000
Typ	H4,0/18T OR
GTIN (EAN)	4008190061708
Ilość	500 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.26 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor pomarańczowa	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	10 mm
średnica kołnierza (D2)	4.8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	12 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²	kod koloru	Telemecanique

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

