

KDSW M75 BN O SC 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



KDSW оснащен специальным кольцом в виде усеченного конуса, что дает возможность подключение кабелей и проводов с броней из отдельных проводов и свинцовой оболочки. Тем самым обеспечивается проводящее соединение кабеля с кабельным вводом. Кроме того, KDSW снабжен двумя уплотнениями для герметизации внешней и внутренней изоляции кабеля. Между внутренней и внешней изоляцией находится броня кабеля. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Благодаря обоим уплотнительным материалам обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 67. KDSW сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e.

Основные данные для заказа

Версия	KDSW (кабельный ввод Ex Klirron с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ №	1074770000
Тип	KDSW M75 BN O SC 1 G75S
GTIN (EAN)	4032248839407
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2023-07-30T00:00:00+02:00

KDSW M75 BN O SC 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR; SIRAATEX

Сертификаты EAC; ATEX; IECEX

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	82 mm	Высота (в дюймах)	3.2283 inch
Длина	82 mm	Длина (в дюймах)	3.2283 inch
Масса нетто	1745 g		

Температуры

Рабочая температура -35 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Номер сертификата кабельного ввода IECEX CML 19.0109X (IECEX)

Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X

Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1286X

Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	68 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	60.2 mm
Внутренний диаметр кабеля, макс.	62.00 mm	Внутренний диаметр кабеля, мин.	54.50 mm
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68 — 2,5 бара	Броня кабеля, мин.	2.5 mm
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-35 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	90 mm	Размер под ключ 2	90 mm
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	метрический, латунь
Основной материал	Латунь	Уплотненная вставка	CR
Уплотнение	CR	Резьба (наружная)	M 75
Длина резьбы	19 mm	Глубина воды	25 m (30 Min.)
Тип армирования, краткосроч.	SWA	Тип брони	Бронирование проволокой
Указания по установке	См инструкции по сборке	Размер защитного колпачка	L90

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

KDSW M75 BN O SC 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KDSW M75 BN O SC 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M75 MS SC	Версия
Заказ №	0930640008	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 75, 7 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4032248976126	
Кол.	5 ST	

Кольца заземления



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	EA-RING MS/M75 SC	Версия
Заказ №	0930710008	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, М 75, Латунь
GTIN (EAN)	4032248976232	
Кол.	10 ST	

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWN M75	Версия
Заказ №	1076670000	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248838714	М 75, Нейлон 6
Кол.	25 ST	

KDSW M75 BN O SC 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защитные колпачки



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSP L90	Версия
Заказ №	1736640000	KSP (защитная оболочка Klirron), Защитный колпачок, ПВХ
GTIN (EAN)	4008190956301	
Кол.	10 ST	
Тип	KSP L90 S	Версия
Заказ №	0930700008	KSP (защитная оболочка Klirron), Защитный колпачок, Силикон
GTIN (EAN)	4032248976034	
Кол.	10 ST	