

VGM25-MS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Латунь никелированная
Заказ №	1193600000
Тип	VGM25-MS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976560
Кол.	50 Штука

VGM25-MS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	36.5 mm	Длина (в дюймах)	1.437 inch
Масса нетто	70 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	20 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	11 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP68
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	130 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	EN 45545-2:2013	Размер под ключ 1	30 mm
Размер под ключ	30 mm	Вид защиты	IP68 — 15 бар
Кабельный ввод	M 25	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 25	Длина резьбы	7.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		