


WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Вставной адаптер (клемма), 24 А, Темно-бежевый, Материал Wemid
Заказ №	1305320000
Тип	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
Кол.	50 Штука

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

Размеры и массы

Глубина	24.6 mm	Глубина (дюймов)	0.9685 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	5.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.2008 inch
Масса нетто	5.14 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	12 AWG	Напряжение, класс C (CSA)	300 V
Ток, разм. C (CSA)	20 A	Сертификат № (CSA)	200039-70001233
Напряжение, класс B (CSA)	300 V	Ток, разм. B (CSA)	20 A
Напряжение, класс D (CSA)	300 V	Ток, разм. D (CSA)	10 A
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG		

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	12 AWG	Напряжение, класс B (cURus)	300 V
Напряжение, класс D (cURus)	300 V	Сертификат № (cURus)	E60693
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	26 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	26 AWG
Ток, класс B (cURus)	20 A	Напряжение, класс C (cURus)	300 V
Ток, класс C (cURus)	20 A	Ток, класс D (cURus)	10 A
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	12 AWG		

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	справа	Вид монтажа	зафиксированный
-------------------	--------	-------------	-----------------

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Нормы	По стандарту IEC 60947-7-1		

Параметры системы

Исполнение	1 винтовое соединение - 1 разъем - 1 адаптерный разъем, для вставной перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	1
Количество потенциалов на уровень	1	Соединение PE	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	2.5 mm ²	Номинальное напряжение	500 V
Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальный ток	24 A
Ток при макс. проводнике	27 A	Нормы	По стандарту IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	0.77 W	Степень загрязнения	3

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Направление соединения	боковая	Момент затяжки, макс.	0.6 Nm
Момент затяжки, мин.	0.4 Nm	Длина зачистки изоляции	7 mm
Вид соединения 2	Втычное соединение	Вид соединения	Винтовое соединение
Количество соединений	1	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.13 mm ²	Зажимной винт	M 2,5
Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	2.5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	2.5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	4 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1.5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	4 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.5 mm ²

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5N/2 GE	Версия
Заказ №	1693800000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883621	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/3 GE	Версия
Заказ №	1693810000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883645	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/4 GE	Версия
Заказ №	1693820000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883652	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/5 GE	Версия
Заказ №	1693830000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883669	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/6 GE	Версия
Заказ №	1693840000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883676	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/7 GE	Версия
Заказ №	1693850000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883683	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/8 GE	Версия
Заказ №	1693860000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883690	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/9 GE	Версия
Заказ №	1693870000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883706	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/10 GE	Версия
Заказ №	1693880000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883720	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/20 GE	Версия
Заказ №	1909000000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4032248535613	
Кол.	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Тип	WAP WDT 2.5 AT	Версия
Заказ №	1305250000	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 40.75 mm,
GTIN (EAN)	4050118104486	Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
Кол.	50 ST	

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Тип	ZVR ZP2.5	Версия
Заказ №	1816130000	Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
Кол.	25 ST	
Тип	KOSF ZT2.5	Версия
Заказ №	1816150000	Z-серия, Элемент кодировки, желтый, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
Кол.	50 ST	
Тип	ZZE ZP2.5	Версия
Заказ №	1816140000	Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
Кол.	25 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Тип	WP 2.5/1AN/1	Версия	
Заказ №	1305270000	Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2,5 mm ² , 24 A, 500 V,	
GTIN (EAN)	4050118104547	Количество соединений: 1, Количество полюсов: 1, Ширина: 6.1	
Кол.	50 ST	mm	
Тип	WP 2.5/1AN/10	Версия	
Заказ №	1305280000	Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2,5 mm ² , 24 A, 500 V,	
GTIN (EAN)	4050118104530	Количество соединений: 10, Количество полюсов: 10, Ширина: 52	
Кол.	50 ST	mm	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609801044	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	
Тип	WS 10/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1635000000	WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190261948	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	720 ST	

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5N/10 BL	Версия
Заказ №	1718070000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349684	
Кол.	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/10 RT	Версия
Заказ №	1717980000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/10 SW	Версия
Заказ №	1718160000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/10 WS	Версия
Заказ №	1193340000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 BL	Версия
Заказ №	1717990000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349295	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 RT	Версия
Заказ №	1717900000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349288	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 SW	Версия
Заказ №	1718080000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349301	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 WS	Версия
Заказ №	1193260000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/20 BL	Версия
Заказ №	1909140000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4032248535927	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/20 RT	Версия
Заказ №	1909110000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/20 SW	Версия
Заказ №	1909130000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/20 WS	Версия
Заказ №	1193350000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/3 BL	Версия
Заказ №	1718000000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349332	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/3 RT	Версия
Заказ №	1717910000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
Кол.	60 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/3 SW	Версия
Заказ №	1718090000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/3 WS	Версия
Заказ №	1193270000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/4 BL	Версия
Заказ №	1718010000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/4 RT	Версия
Заказ №	1717920000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/4 SW	Версия
Заказ №	1718100000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/4 WS	Версия
Заказ №	1193280000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/5 BL	Версия
Заказ №	1718020000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/5 RT	Версия
Заказ №	1717930000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/5 SW	Версия
Заказ №	1718110000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/5 WS	Версия
Заказ №	1193290000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/50 BL	Версия
Заказ №	1718180000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 2.5N/50 GE	Версия
Заказ №	1693890000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 2.5N/50 RT	Версия
Заказ №	1718170000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
Кол.	5 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/50 SW	Версия
Заказ №	1718190000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 2.5N/6 BL	Версия
Заказ №	1718030000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349417	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/6 RT	Версия
Заказ №	1717940000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/6 SW	Версия
Заказ №	1718120000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/6 WS	Версия
Заказ №	1193300000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/7 BL	Версия
Заказ №	1718040000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349455	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/7 RT	Версия
Заказ №	1717950000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/7 SW	Версия
Заказ №	1718130000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/7 WS	Версия
Заказ №	1193310000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/8 BL	Версия
Заказ №	1718050000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349561	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/8 RT	Версия
Заказ №	1717960000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/8 SW	Версия
Заказ №	1718140000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/8 WS	Версия
Заказ №	1193320000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
Кол.	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5N/9 BL	Версия
Заказ №	1718060000	W-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190349660	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/9 SW	Версия
Заказ №	1718150000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 2.5N/9 WS	Версия
Заказ №	1193330000	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
Кол.	20 ST	

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Тип	ZP 2.5/1AN/1	Версия
Заказ №	1815430000	Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4032248370238	Непосредственный монтаж
Кол.	50 ST	
Тип	ZP 2.5/1AN/10	Версия
Заказ №	1815560000	Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4032248342624	Непосредственный монтаж
Кол.	20 ST	
Тип	ZP 2.5/1AN/QV	Версия
Заказ №	1007900000	Z-серия, Промышленный разъем, Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4032248711277	
Кол.	50 ST	
Тип	ZP 2.5/1AN/QV/10	Версия
Заказ №	1815280000	Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4032248342563	Непосредственный монтаж
Кол.	20 ST	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия	
Заказ №	1805490000	Аксессуар, Держатель маркировки	
GTIN (EAN)	4032248270231		
Кол.	100 ST		
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия	
Заказ №	1805520000	Аксессуар, Держатель маркировки	
GTIN (EAN)	4032248270248		
Кол.	100 ST		