

KSPA M40 BNI

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	KSPA (заглушка Kіррон, тип A), Заглушка, прямой, M 40, 17 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1477700000
Тип	KSPA M40 BNI
GTIN (EAN)	4050118285710
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2023-07-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VP M40-EX W

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	17 mm	Высота (в дюймах)	0.6693 inch
Длина	17 mm	Длина (в дюймах)	0.6693 inch
Диаметр	40 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	16 mm	Масса нетто	170.2 g

Температуры

Рабочая температура	-100 °C...400 °C
---------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	Условия утверждения	ATEX, IECEX

Общие данные

Температурный диапазон, макс..	400 °C	Температурный диапазон, мин.	-100 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Ударопрочность	7 J ATEX-Версия
Вид защиты	IP54, IP66	Основной материал	Латунь никелированная
Диаметр уплотнительного кольца	40.00 mm	Резьба (наружная)	M 40
Длина резьбы	17 mm	Примечание: степень защиты	• Все уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм. • Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом. • После установки KSPA, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить,

KSPA M40 BNI

Технические данные

чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке, их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • Если уплотняющие заглушки KSPA вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, они должны быть подключены к контуру заземления системы.

Класс защиты (UL)	Тип 4X	Покрытие	никелированный
-------------------	--------	----------	----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPA M40 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M40 MS	Версия
Заказ №	1737030000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 40, 5 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956509	никелированная
Кол.	50 ST	

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWN M40	Версия
Заказ №	0899780000	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248850150	М 40, Нейлон 6
Кол.	25 ST	