

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Версия	Антенна мобильной радиосвязи, Всенаправленная антенна, Коэффициент усиления до 4 дБи, Вертикальный, Линейный, 1 x N-тип, гнездо, нижнее, IP66, , Полное сопротивление: 50 Ω
Заказ №	1491170000
Тип	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-12-01T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	48 mm	Высота (в дюймах)	1.8898 inch
Диаметр	36 mm	Масса нетто	164.68 g

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70
----------------------	----------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Окружающие условия

Область применения	для использования внутри и вне помещений	Рабочая температура, макс.	70
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

Включено в комплект поставки

Входит в комплект поставки	1 x антенна, 1x винтовое соединение и крепежные материалы для защищенного от умышленной порчи монтажа
----------------------------	---

Материал корпуса

Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Пластмасса
--------------	--------	---------------------------	------------

Технические данные

Вид соединения	1 x N-тип, гнездо, нижнее	Полное сопротивление	50 Ω
Коэффициент стоячей волны	< 2	Результирующая мощность, макс.	100 W
Излучение	Всенаправленный	Диапазон частот	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
Усиление антенны	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	Поляризация	Вертикальный, Линейный

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)



Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Тип	IE-CC-NM-SMAM-1M	Версия
Заказ №	2788010000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4064675066279	штекер, Длина: 1 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-2M	Версия
Заказ №	1491180000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4050118300741	штекер, Длина: 2 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-3M	Версия
Заказ №	2788020000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4064675066286	штекер, Длина: 3 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-4M	Версия
Заказ №	1491190000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4050118300734	штекер, Длина: 4 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-5M	Версия
Заказ №	2788030000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4064675066293	штекер, Длина: 5 m
Кол.	1 ST	
Тип	IE-CC-NM-SMAM-6M	Версия
Заказ №	1491210000	Антенный кабель, Соединение 1:; N штекер, Соединение 2:; SMA,
GTIN (EAN)	4050118300758	штекер, Длина: 6 m
Кол.	1 ST	