

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Основные данные для заказа

Заказ №	2485310000
Тип	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
Кол.	1 Штука

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

19.36 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	В-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Винтовое соединение
Основной материал корпуса	CuZn	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Кабельный ввод	M 12
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C		

Общие технические данные

Количество полюсов	5	Кодировка	В-кодировка
Соединительная резьба	Гнездо M12, Штекер M12	Поверхность контакта	позолоченный
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	CuZn
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Кабельный ввод	M 12	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема контактов

