


THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 25.4 x 63.5 мм, белый
Заказ №	2932120000
Тип	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
Кол.	2450 Штука

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.0012 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	63.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.5 inch
Масса нетто	0.35 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	113 mm ²
Наружный диаметр провода, макс.	12 mm	Наружный диаметр провода, мин.	8 mm
Сечение соединительного провода	113 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	63.5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	2450

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия	
Заказ №	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Кол.	1 ST		