

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Заказ №	3034900000
Тип	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4099986991781
Кол.	500 Штука

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	50.8 mm	Высота (в дюймах)	2 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Масса нетто	1.2 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	39.7 mm
Наружный диаметр провода	39.7 mm		

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	2
Вид печати	Чистый	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	150 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	красный	Галогены	Нет
Основной материал	Пленка, полиэстер	Напечатанные символы	без
Размер маркировочной области	25.4 x 50.8 mm	Количество на один рулон	500

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		