

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши неуправляемые коммутаторы обеспечивают простое и надежное решение для расширения вашей сети. Эти устройства стандарта «Включи и работай» идеально подходят для сетей малого и среднего размера, не требующих сложной конфигурации.

Простая установка: неуправляемые коммутаторы сразу готовы к использованию. Просто подключите их, и ваша сеть расширится.

Надежная производительность: они обеспечивают стабильную передачу данных и поддерживают скорости от Fast Ethernet до Gigabit Ethernet.

Прочная конструкция: наши долговечные коммутаторы идеально подходят для долгосрочного использования в различных условиях.

Основные данные для заказа

Версия	Сетевой выключатель, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Заказ №	3195560000
Тип	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	72.9 mm	Глубина (дюймов)	2.8701 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	17.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.689 inch
Длина	17.5 mm	Длина (в дюймах)	0.689 inch
Масса нетто	50 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-25 °C...55 °C
Влажность	0...95 % (без появления конденсата)		

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Интерфейсы

Порты Ethernet	4	Порты RJ45	10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Количество портов	4x RJ45	Светодиодная индикация	Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-25 °C
Влажность	0...95 % (без появления конденсата)
Температура хранения, макс.	70 °C
Температура хранения, мин.	-25 °C
Рабочая высота	Высота, макс. 2000 m

Технические данные

Основной материал корпуса	Пластмасса	Вид монтажа	DIN-рейка
Вид защиты	IP30	Скорость	Fast Ethernet
Коммутатор	unmanaged		

Технология

Передача данных	Store and Forward	Управление потоком	IEEE 802.3x Управление потоком
Стандартный	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-T		

Технические данные

TX, IEEE 802.3x for flow
control

Характеристики коммутаторов

Размер таблицы MAC	2 K	Полоса пропускания объединительной 800 Mbit/s платы
--------------------	-----	--

Электропитание

Защита от переполюсовки	Да	
Потребляемая мощность	ок. 1 Вт	
Защита от перегрузки по току	Да	
Соединение	1 съемная 2-полюсная клеммная колодка	
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC
	Напряжение, мин.	5 V
	Напряжение, макс.	24 V
Потребляемый ток	Тип напряжения	DC
	Напряжение	24 V
	Ток	41 mA

сертификаты и соответствие требованиям по ЭМС

Свободное падение	Соответствует стандарту IEC 60068-2-31	Нормы по ЭМС	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Вибрация	по стандарту IEC 61131-2	Ударная нагрузка	по стандарту IEC 61131-2
Норма безопасности	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Классификации

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Патч-корды 6 кВ, сверхтонкие белые и оранжевые



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

Основные данные для заказа

Тип	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Версия
Заказ №	3195150005	Соединительный кабель Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6,
GTIN (EAN)	4099987982962	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 м, , прямой, 6
Кол.	30 ST	кВ

Соединение




Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Основные данные для заказа

Тип	IE-TO-RJ45-C-LP	Версия
Заказ №	2812440000	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение, IP20, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4064675295822	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	

BLF 3.50/180



Организируйте соединения эффективным образом даже в условиях ограниченного пространства: гнездовой соединитель с пружинным соединением (PUSH IN) на уровне вставных соединений, используемый совместно со штекерными соединителями с шагом 3,50 мм.

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Версия
Заказ №	2458950000	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50
GTIN (EAN)	4050118474299	mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным
Кол.	264 ST	устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик