

KLIPPON K21 MOPL 0812 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 67 mm, Ширина: 114 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188282
Тип	KLIPPON K21 MOPL 0812 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062410
Кол.	1 Штука

KLIPPON K21 MOPL 0812 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	114 mm	Ширина (в дюймах)	4.4882 inch
Масса нетто	81.4 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии
(декларация о соответствии LVD)

DE PS24 10 1604 12
001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Указание по установке	Монтажная пластина
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая
Применение	Строение, Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		