

HDC IP68 16B SS 1M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogje). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
Art.nr.	1081350000
Typ	HDC IP68 16B SS 1M32
GTIN (EAN)	4032248877409
Förp.	1 items

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	189 mm	Byggdjup (tum)	7.4409 inch
Höjd	111.5 mm	Bygghöjd (tum)	4.3898 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Montagemått höjd	60 mm	Montagemått bredd	160 mm
Nettovikt	1039 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Dieselolja	
	Kemisk beständighet	Instabilt	
	Innehåll	Etylalkohol	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Växellådsolja	
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
	Innehåll	Hydraulolja	
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
	Innehåll	Petroleumbensin	
	Kemisk beständighet	Instabilt	
	Innehåll	Svett	
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
	Innehåll	Bensin premium	
	Kemisk beständighet	Instabilt	
	Innehåll	Vatten	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	UV	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Ozon	
	Kemisk beständighet	Beständigt	

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstånd	EMC-kapslingar	Ja

Mått

Hålavstånd längd A2	160 mm	Kabelingång	m. gänga
Längd kapsling	189 mm	Höjd kapsling B	111.5 mm

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	M 32
Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	utan lock
Antal kabelingång uppe	0	Antal kabelingång på sidan	1
Utförande kapsling	Sockelkåpa	Utförande låssystem	Klämbygelanslutning
Byggform	Standard	Installationsstorlek	6
Kabelingång	m. gånge	Typ	Sockelkåpa
Bygelutförande	Klämbygelanslutning	Tätning	Silikon
Gånge (inre)	M 32	Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	6	Lämplig för ModuPlug®	Ja

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 16B SS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC IP68 16B SS 1M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****IP68 O-ringstättningar**

Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrikontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC DG 16B IP68	Utförande
Art.nr.	1987530000	Tillbehör, Kapsling tillbehör
GTIN (EAN)	4050118379181	
Förp.	10 ST	