

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, Hylsa, rak, Monteringsgänga: PG 9, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd: 2 m, Monteringsring på bakre vägg
Art.nr.	1233320000
Typ	SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118016765
Förp.	1 items

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E307231

Mått och vikter

Nettovikt 76 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Kabellängd	2 m	Ledararea	0.34 mm ²
Tråd-/kabellängd	2 m	Mantelmateriäl	PVC
Färgkodning	brun, vit, blå, svart, grå	Antal poler	5

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontakttyta	förgylld	Anslutningstyp	Hylsa
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Isolationsmotstånd	108 Ω
Kontaktmaterial	CuSn	Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Nedsmutningsgrad	3	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Antal poler	5
Kabellängd	2 m
Kodering	A-kodad
Kontakttyta	förgylld
Åtdragningsmoment	1 Nm
Ledararea	0.34 mm ²
Anslutningstyp	Hylsa
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isolationsmotstånd	108 Ω
Kontaktmaterial	CuSn
Monteringstyp	Montering på bakre vägg
Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A
Nyckelbredd	19 mm
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Nedsmutningsgrad	3

Skapandedatum 30.09.2026 09:33:30 MEZ

Katalogversion / Ritningar

SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data**


Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Flying wires
Tråd-/kabelldängd	2 m
Mantelmateriel	PVC
Monteringsgönga	PG 9
Omröde, monteringsmoment	2 Nm
Monteringsmoment	max. 2 Nm
Temperaturomröde kapsling	-30...+90 °C
Ledarytterdiameter	-

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Ritningar


Kopplingsbild




Polschema



Profilritning



Profilritning



Detaljerad ritning

