


**WTR 4/ZZ STB GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

I vissa applikationer är det vettigt att lägga till en testpunkt eller ett frångkopplingselement till genomgångsplinten för testning och säkerhetsändamål. Med testfrångkopplingsplintar mäter du strömkretsar utan spänning. Även om bortkopplingspunkterna frigörings- och krypavstånd inte bedöms i dimensionella termer, måste den angivna nominella märkstötspänningen bevisas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Frångkopplbar mätplint, Skruvanslutning, grå, 4 mm <sup>2</sup> , 27 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1 |
| Art.nr.    | <a href="#">1364720000</a>  |
| Typ        | WTR 4/ZZ STB GR   |
| GTIN (EAN) | 4050118166712   |
| Förp.      | 50 items  |

## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 53 mm       | Byggdjup (tum) | 2.0866 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 53.5 mm     | Höjd           | 70 mm       |
| Bygghöjd (tum)              | 2.7559 inch | Bredd          | 6.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.2402 inch | Nettovikt      | 15.62 g     |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010 |

## Allmänt

|                         |        |                          |        |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Montageskena obestyckad | TS 35  |                          |        |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A4                   | Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 10               |
| Anslutningsriktning                                 | på sidan             | Åtdragningsmoment, max.                              | 1 Nm                 |
| Åtdragningsmoment, min.                             | 0.5 Nm               | Avisoleringslängd                                    | 10 mm                |
| Anslutningstyp 2                                    | Skruvanslutning      | Anslutningstyp                                       | Skruvanslutning      |
| Antal anslutningar                                  | 4                    | Anslutningsområde, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsområde, min.                             | 0.05 mm <sup>2</sup> | Klämskruv  | M 3                  |
| Klingmått   | 6 x 3,5 mm           | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 26               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>    | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2              |                      | Ledararea, entrådig, max.                            | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, entrådig, min.                           | 0.05 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, fintrådig, min.                     | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|--|-----------------|

## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata

|                       |                   |   |        |
|-----------------------|-------------------|---|--------|
| Märkarea              | 4 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                            | 500 V  |
| Märkspänning DC       | 500 V             | Märkström                               | 27 A   |
| Ström med max. ledare | 27 A              | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| Märkstötspänning      | 6 kV              | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1.02 W |
| Nedsmutningsgrad      | 3                 |   |        |

## Märkdata enligt CSA

|                        |        |                        |                |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA)   | 10 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 600 V          |
| Ström Gr C (CSA)       | 25 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 200039-1057876 |
| Spänning grupp B (CSA) | 600 V  | Ström Gr B (CSA)       | 25 A           |
| Ledararea min. (CSA)   | 30 AWG |                        |                |

## Märkdata enligt UL

|   |        |                                       |        |
|---|--------|---------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 10 AWG | Spänning grupp B (cURus)              | 600 V  |
| Certifikat nr (cURus)                   | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 30 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 30 AWG | Ström grupp B (cURus)                 | 25 A   |
| Spänning grupp C (cURus)                | 600 V  | Ström grupp C (cURus)                 | 25 A   |
| Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 10 AWG |                                       |        |

## Materialdata

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |     |

## Mått

|                        |       |  |  |
|------------------------|-------|--|--|
| Utskjutande mått TS 35 | 37 mm |  |  |
|------------------------|-------|--|--|

## Systemparametrar

|                              |  |                              |     |
|------------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande                    | Skruvanslutning,<br>Dubbelanslutning,<br>Distanshållare, med<br>honkontakter, för jackbar<br>överkoppling, öppen på en<br>sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer            | 1  | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämställen per våning | 4  | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade  | Nej  | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad      | TS 35  | N-Funktion                   | Nej |
| PE-Funktion                  | Nej  | PEN-Funktion                 | Nej |


## Ytterligare tekniska data

|             |       |               |        |
|-------------|-------|---------------|--------|
| Öppna sidor | höger | Monteringstyp | ihakad |
|-------------|-------|---------------|--------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

**Ritningar**



## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WEW 35/2                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1061200000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9008330000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |

## Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en fränskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort fränskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921560000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921570000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921600000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## Komponentstickproppar



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frånkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frånkopplingsområdet för våra frånkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frånkopplade kopplingsplinten till ett modulär kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ        | BEST                       | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1833100000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/DRBR                  | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878570000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/D                     | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878560000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | TNST                       | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1833090000</a> | Tillbehör, Frånskiljarkontakt, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                                     |

## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, vit  |
| Förp.      | 1000 ST                    |   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE WS           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1609900000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Allen-Bradley, vit  |
| Förp.      | 600 ST                     |   |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                   |

## WTR 4/ZZ STB GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WAP WDU/WTR4/ZZ            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1905150000</a> | Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 68.88 mm, Bredd: 1.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248523405              | V-0, Wemid, rastbar: Ja  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | WAP WDU/WTR4/ZZ BL         | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1190320000</a> | Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 68.88 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0,  |
| GTIN (EAN) | 4032248991907              | Wemid, rastbar: Ja   |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ        | BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39      | Utförande                    |
| Art.nr.    | <a href="#">9025590000</a> | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190151935              |                              |
| Förp.      | 10 ST                      |                              |
| Typ        | BIT E6.3Z 0.6X3.5X70       | Utförande                    |
| Art.nr.    | <a href="#">9205670000</a> | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4032248772971              |                              |
| Förp.      | 5 ST                       |                              |

## DEK 5/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |
| Förp.      | 600 ST                     |  |

## WTR 4/ZZ STB GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## WS 12/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Utförande                                      |
| Art.nr.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |  |
| Förp.      | 600 ST                     |  |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1528080000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/10                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1528090000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1528230000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 4N/10 RD               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2460740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/2                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527930000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1528040000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/2 RD                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2460450000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/3                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527940000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/3 RD                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2460810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/30                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2561580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 30, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                            |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2561610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 30, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                              |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 4N/30 RD               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2561600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 30, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                              |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 4N/32                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2561670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 32, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 193.9 mm                            |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 4N/4                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527970000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                               |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1528120000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/4 RD                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2460800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                                  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |

WTR 4/ZZ STB GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 4N/5                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527980000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 5, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528140000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/5 RD                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/50                  | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528130000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528240000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 50, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 4N/50 RD               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 50, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 4N/6                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527990000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 6, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528170000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/6 RD                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/7                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528020000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 7, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528180000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/7 RD                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/8                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528030000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 8, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## WTR 4/ZZ STB GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528190000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/8 RD                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460760000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/9                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528070000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528220000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/9 RD                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | DTLE 2.5/4                 | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2910530000</a> | Låsningselement (plint), Wemid, röd |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                     |
| Förp.      | 25 ST                      |                                     |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

**WTR 4/ZZ STB GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | ZST ZQV4N                  | Utförande            |
| Art.nr.    | <a href="#">2796110000</a> | Z-Serie, Skenhållare |
| GTIN (EAN) | 4064675 123248             |                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                      |