

KSPA M40 BNI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSPA (Klippon blindpropp, typ A), Låspropp, Rak, M 40, 17 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1477700000
Typ	KSPA M40 BNI
GTIN (EAN)	4050118285710
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VP M40-EX W

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	17 mm	Bygghöjd (tum)	0.6693 inch
Längd	17 mm	Bygglängd (tum)	0.6693 inch
Diameter	40 mm	Väggdjocklek, min.	0.5 mm
Väggdjocklek, max.	16 mm	Nettovikt	170.2 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-100 °C...400 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Allmänna uppgifter

Temperaturområde för användning max.	400 °C	Temperaturområde för användning min.	-100 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Normer	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Slagtålighet	7 J ATEX-Version
Skyddsklass	IP54, IP66	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningring diameter	40.00 mm	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	17 mm	Anmärkning: Skyddsklass	- Alla blindproppar har en gångstigning på 1,5 mm. - För att erhålla den specificerade IP-klassningen måste det genomgående hålet uppfylla föreskrifterna enligt EN 50262 tabell 1 och det bör vara möjligt att säkra blindproppen på ett lämpligt sätt. - Vid installation av KSPA måste det minimala antalet engagerade gängvarv i enlighet med normen EN/IEC 60079-1, avsnitt 5.3 iaktas. - Med NEC/CEC-applikationer måste det säkerställas att "hon"-gängen hos den anslutna enhet, i vilken blindpropparna skruvas, visar åtminstone 8 helt engagerade gängvarv. - En bruksanvisning medföljer varje blindpropp; denna måste läsas före installation. - Blindpropparna måste installeras enligt specifikationerna i

KSPA M40 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

bruksanvisningen. • Om KSPA-blindproppar införs i anslutna icke-metalliska Ex e-enheter, måste de anslutas till systemets jordkrets. förnicklad

Skyddsklass (UL)	Type 4X	Ytbehandling	
------------------	---------	--------------	--

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPA M40 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade




Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 MS	Utförande
Art.nr.	1737030000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956509	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M40	Utförande
Art.nr.	0899780000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150	
Förp.	25 ST	