

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1718870000
Typ	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmald
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 36-MS68

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	40.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.5945 inch
Längd	49.5 mm	Bygglängd (tum)	1.9488 inch
Nettovikt	263.6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	33 mm	Kabeldiameter utsidan min.	23 mm
Skyddsklass med GWDR	IP65	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Gångstigning	1.59 mm
Halogener	Nej	Anslutningsområde, dragavlastning, max.	37 mm
Anslutningsområde, dragavlastning, min.	25 mm	Nyckelbredd 1	50 mm
Nyckelbredd 2	50 mm	Nyckelbredd	52 mm
Skyddsklass	IP54	Kabelförskruvning	PG, PG 36
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	NBR
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	PG 36
Gängningslängd	9 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	6.70 Nm
Vridmoment muffar, max.	10.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	10.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6.70 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG36-MS	Utförande
Art.nr.	1719220000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-NP	Utförande
Art.nr.	1719610000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tättningsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Förp.	20 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-PO	Utförande
Art.nr.	1719510000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, PG 36, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352776	
Förp.	50 ST	