

SKMU PG21-K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 21, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1719150000
Typ	SKMU PG21-K SW
GTIN (EAN)	4008190352370
Förp.	100 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SKMU PG21-K GR

SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	7 mm	Bygghöjd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	0.99 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	41.58 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.59 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	36 mm
Tjocklek	7.00 mm	Kabelförskruvning	PG 21
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gänga (yttre)	PG 21
Gänga (inre)	PG 21	Gängningslängd	7 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

