


WTL 6/1/STB/TNSC/EN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Ledningsdragnings för ström- och spänningstransformator
Våra frångiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Mäter transformator frångiljningsplint, Skruvanslutning, 500, 41, 2 |
| Art.nr. | 1938820000 |
| Typ | WTL 6/1/STB/TNSC/EN |
| GTIN (EAN) | 4032248612956 |
| Förp. | 50 items |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup | 66 mm | Byggdjup (tum) | 2.5984 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 66.5 mm | Höjd | 65 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2.5591 inch | Bredd | 7.9 mm |
| Byggbredd (tum) | 0.311 inch | Nettovikt | 26.34 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | A5 | Ledardiameter, AWG, max | AWG 8 |
| Anslutningsriktning | på sidan | Åtdragningsmoment, max. | 1.6 Nm |
| Åtdragningsmoment, min. | 1 Nm | Avisoleringslängd | 12 mm |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning | Antal anslutningar | 2 |
| Anslutningsområde, max. | 10 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0.5 mm ² |
| Klämskruv | M 3,5 | Klingmått | 0,8 x 4,0 mm |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 10 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0.5 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, max. | 6 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0.5 mm ² | Elektrisk momentskruvdragare typ DMS | 3 |
| Ledararea, entrådig, max. | 10 mm ² | Ledararea, entrådig, min. | 0.5 mm ² |

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | |
|--|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|--|-----------------|

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Märkdata

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---------|
| Märkarea | 6 mm ² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning DC | 630 V | Märkström | 41 A |
| Ström med max. ledare | 57 A | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ |
| Märkstötspänning | 6 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1.31 W |
| Nedsmutningsgrad | 3 | | |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA) | 8 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 300 V |
| Ström Gr C (CSA) | 45 A | Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 |
| Spänning grupp B (CSA) | 300 V | Ström Gr B (CSA) | 45 A |
| Ledararea min. (CSA) | 20 AWG | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Spänning grupp B (UR) | 300 V | Ström Gr B (UR) | 45 A |
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 8 AWG | Ström Gr C (UR) | 45 A |
| Spänning grupp C (UR) | 300 V | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 20 AWG |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 20 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 8 AWG | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----|
| Utförande | Skruvanslutning, Frånskiljare, med honkontakter, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal potentialer | 1 | Antal våningar | 1 |
| Antal klämställena per våning | 2 | Antal potentialer per våning | 1 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |


Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|--------|----------------------------|-----|
| Öppna sidor | höger | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | ihakad | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

Drawings



WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WQV 6/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1052360000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190075866 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1054760000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190174163 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1054860000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 4, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190180799 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/10 | Utförande |
| Art.nr. | 1052260000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190153977 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 20 ST | |

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WAP WTL6/1 EN | Utförande |
| Art.nr. | 1957710000 | Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248654024 | Wemid, rastbar: Ja |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | WTW WTL6/1 DB | Utförande |
| Art.nr. | 1068400000 | Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 65 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190091996 | Wemid |
| Förp. | 20 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKS 2/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1936140000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 14.1 |
| GTIN (EAN) | 4032248605866 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör




Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKS 2/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1936150000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 22 |
| GTIN (EAN) | 4032248605873 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WKS 2/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1936160000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling, x 29.9 |
| GTIN (EAN) | 4032248605880 | |
| Förp. | 50 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VH 16.1/5/3.4 | Utförande |
| Art.nr. | 0309700000 | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 5 mm, Höjd: 5 mm, Djup: 16.1 mm, Antal poler: 1, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190037024 | |
| Förp. | 50 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1936240000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605972 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1936290000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606023 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 DB | Utförande |
| Art.nr. | 1938790000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248612840 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GN | Utförande |
| Art.nr. | 1936250000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605989 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra fränskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 GR | Utförande |
| Art.nr. | 1936280000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606016 | |
| Förp. | 50 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 RT | Utförande |
| Art.nr. | 1936300000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606030 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/45 SW | Utförande |
| Art.nr. | 1936270000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248606009 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/45 VI | Utförande |
| Art.nr. | 1936260000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248605996 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/BL WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1847790000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379149 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/DB WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1847740000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379187 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/GE WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1847760000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379170 | |
| Förp. | 50 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/GN WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1847770000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379163 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/RT WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1312540000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118180992 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 36.8/IH/SW WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1312550000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181210 | |
| Förp. | 50 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/VI WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1847780000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248379156 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STB 36.8/IH/WS WTL6/1 | Utförande |
| Art.nr. | 1312560000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118181203 | |
| Förp. | 50 ST | |

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/8 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1856740000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 800 ST | |
| Typ | WS 12/8 PLUS MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1906000000 | WS, Plintmärkning, 12 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158 | vit |
| Förp. | 420 ST | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WKS 1/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1604270000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190863432 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WKS 1/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1604290000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190164027 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WKS 1/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1604310000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 14.10, Isolerad: Ja, Bredd: 6.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190886851 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WKB 1/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1604280000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 14.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190165338 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra fränkskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WKB 1/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1604300000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190010225 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WKB 1/4 | Utförande |
| Art.nr. | 1604320000 | Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 4, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4008190023713 | mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 29.9 mm |
| Förp. | 50 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WKB 1/10 | Utförande |
| Art.nr. | 1604330000 | Överkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 10, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4008190129576 | i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 77.3 mm |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | WQV 6/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1062660000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 5, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190176914 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/6 | Utförande |
| Art.nr. | 1062670000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 6, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190261771 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WQV 6/7 | Utförande |
| Art.nr. | 1062680000 | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 57 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190261788 | (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra frångiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/IH/DB WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071000000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/IH/GE WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071010000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/GN WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071020000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/VI WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071030000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra fränskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071040000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | STB 21.6/IH/BL WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1071080000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 0.00 mm, Djup: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ | STB 21.6/IH/WS WTL6/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1312520000 | Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118121704 | |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
 Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 O.IH SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0334700000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118839 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/VI SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335800000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190039196 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/SW SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335200000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114039 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | BS 25 IH/RT SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335500000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118877 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/GR SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335300000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190136864 | Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| Förp. | 50 ST | |

Tillbehör



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/GN SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335600000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190113490 | Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| Förp. | 50 ST | |

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/GE SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335700000 | Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190189235 | Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
 Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BS 25 IH/BL SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0335400000 | Infästningsskruv (plint), 3,00 mm, Stål, Mässing, Djup: 28.7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 | Bredd: 5.5 mm, Höjd: 5.5 mm |
| Förp. | 50 ST | |

Överkopplingar




Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragnig kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | QS 2/8/4 | Utförande |
| Art.nr. | 0270960000 | Överkoppling (plint), instucken, beige, 44 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4008190077006 | mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 12 mm |
| Förp. | 20 ST | |

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WEW 35/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1061200000 | Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | SSP 3 SAKT1 | Utförande |
| Art.nr. | 0531760000 | Brytspärr (plint), orange |
| GTIN (EAN) | 4008190130787 | |
| Förp. | 100 ST | |

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TSCH 2 | Utförande |
| Art.nr. | 0353660000 | Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190128432 | |
| Förp. | 100 ST | |

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | KISC M3X20 SAK10 CU5 | Utförande |
| Art.nr. | 0377100000 | SAK-serien, Montageskruv, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190060350 | |
| Förp. | 100 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

DEK 5/8



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/8 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2007130000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Förp. | 500 ST | |

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | WKB 2/2 | Utförande |
| Art.nr. | 1936190000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4032248605927 | |
| Förp. | 50 ST | |

WTL 6/1/STB/TNSC/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | WKB 2/3 | Utförande |
| Art.nr. | 1936200000 | Tillbehör, Skjutbar överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4032248605934 | |
| Förp. | 50 ST | |