


**A2T 2.5 DT/DT DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I vissa applikationer är det vettigt att lägga till en testpunkt eller ett frångkopplingselement till genomgångsplinten för testning och säkerhetsändamål. Med testfrånskiljningsplintar mäter du strömkretsar utan spänning. Även om bortkopplingspunkterna frigörings- och krypavstånd inte bedöms i dimensionella termer, måste den angivna nominella märkstötspänningen bevisas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Frånskiljbar provningsplint, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 400 V, 16 A, beige |
| Art.nr.    | <a href="#">3111430000</a>   |
| Typ        | A2T 2.5 DT/DT DL   |
| GTIN (EAN) | 4099987190916  |
| Förp.      | 50 items   |

## A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 50.5 mm | Byggdjup (tum)  | 1.9882 inch |
| Höjd      | 115 mm  | Bygghöjd (tum)  | 4.5275 inch |
| Bredd     | 5.1 mm  | Byggbredd (tum) | 0.2008 inch |
| Nettovikt | 20.04 g |                 |             |

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

Montageskena obestyckad TS 35

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                   |                     |   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Anslutningstyp 2                  | PUSH IN             | Anslutningstyp                                      | PUSH IN             |
| Antal anslutningar                | 4                   | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, entrådig, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, entrådig, min.         | 0.5 mm <sup>2</sup> |   |                     |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

## Märkdata

|           |                     |              |       |
|-----------|---------------------|--------------|-------|
| Märkarea  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning | 400 V |
| Märkström | 16 A                |              |       |

## Materialdata

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |       |


## Systemparametrar

|                               |       |                             |     |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Ändplatta krävs               | Ja    | Antal våningar              | 2   |
| Antal klämställena per våning | 2     | Nivåer internt överkopplade | Nej |
| Montageskena obestyckad       | TS 35 |                             |     |

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

**Ritningar**



## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en frånskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frånskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921590000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921580000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921600000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1005250000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, blå, 2.31 A, jackbar, V-0,      |
| GTIN (EAN) | 4032248712038              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921570000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 2.31 mA, jackbar, V-0,   |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1004260000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, blå, 6.3 A, jackbar, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248709717              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7926190000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248264612              | Wemid  |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">7921560000</a> | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, 6.3 A, jackbar, V-0,     |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              | Wemid  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## Komponentstickproppar



Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frånkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frånkopplingsområdet för våra frånkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frånkopplade kopplingsplinten till ett modulär kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ        | BEST                       | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1833100000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/D                     | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878560000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |
| Typ        | BEST/DRBR                  | Utförande                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1878570000</a> | Tillbehör, Komponentstickpropp, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                      |
| Förp.      | 50 ST                      |                                      |

## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991890000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | ATPG 2.5 MI-R              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991960000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527880000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108910000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 48.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |

## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                       |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108470000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.9 mm                                       |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527890000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 20, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448589              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 102 mm                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm  |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                      |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                      |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 18.1 mm                                      |
| Förp.      | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 5, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 23.2 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2109000000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 50, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 255 mm                                       |
| Förp.      | 5 ST                       |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 6, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.3 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527830000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 7, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 33.4 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527840000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 8, Delning i mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 38.5 mm                                      |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1527870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2108900000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 24 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 43.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              |   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | APP 2                      | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2489090000</a> | A-serien, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |                          |
| Förp.      | 50 ST                      |                          |

## Tillbehör



Tillbehör för provning och mätning av utrustning

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | ZUB MULTIMETER             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |

## A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Varningskydd



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AAM 2.5 YE FLASH           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2635550000</a> | A-serien, Plintmärkning, 8 x 5.1 mm, Delning i mm (P): 5.00 gul |
| GTIN (EAN) | 4050118674095              |   |
| Förp.      | 40 ST                      |   |

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP DT 2.5 2T              | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2744150000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4064675035343              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## A2T 2.5 DT/DT DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP DT 2.5 2T BL           | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2744160000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4064675035350              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TNST OR                    | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2463540000</a> | Frånskiljarkontakt (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118478211              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | DTLE 2.5/4                 | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2910530000</a> | Låsningselement (plint), Wemid, röd       |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |
| Typ        | AFTC                       | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2863420000</a> | Täckhuv (plint)                           |
| GTIN (EAN) | 4064675596516              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1276300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |