

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Våra unmanaged switches är en enkel och tillförlitlig lösning för att utöka ditt nätverk. Dessa plug and play-apparater är idealiska för små till medelstora nätverk som inte behöver en komplex konfiguration.

Enkel installation: Unmanaged switches är redo att använda omedelbart. Koppla bara in dem och ditt nätverk utökas.

Tillförlitlig prestanda: De erbjuder en stabil dataöverföring och stödjer hastigheter från Fast Ethernet till Gigabit Ethernet.

Robust byggform: Byggda för hållbarhet är våra brytare bästa lämpade för långvarig användning i olika omgivningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Nätverksswitch, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Art.nr.	3195560000
Typ	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	72.9 mm	Byggdjup (tum)	2.8701 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Längd	17.5 mm	Bygglängd (tum)	0.689 inch
Nettovikt	50 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-25 °C...55 °C
Fuktighet	0...95 % (ingen daggbildning)		

EMC överensstämmelse och godkännanden

Fritt fall	Enligt IEC 60068-2-31	EMC-Normer	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibration	enligt IEC 61131-2	Stöt	enligt IEC 61131-2
Säkerhetsnorm	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Gränssnitt

Ethernet-portar	4	RJ45-portar	10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Antal portar	4x RJ45	LED-displej	Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	55 °C
Driftstemperatur, min.	-25 °C
Fuktighet	0...95 % (ingen daggbildning)
Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-25 °C
Höjdområde för drift	Höjd, max. 2000 m

Spänningsförsörjning

Skydd polförväxling	Ja
Ineffekt	ca. 1 W
Skydd överlast ström	Ja
Anslutning	1 avtagbar 2-polig plint

Tekniska data

Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	5 V
	Spänning, max.	24 V
Nuvarande strömförbrukning	Spänningstyp	DC
	Spänning	24 V
	Ström	41 mA

Switchegenskaper

Storlek MAC-Tabell	2 K	Bakplanets bandbredd	800 Mbit/s
--------------------	-----	----------------------	------------

Tekniska data

Kapslingsmaterial	Plast	Monteringstyp	DIN-skena
Skyddsklass	IP30	Hastighet	Fast Ethernet
Switch	unmanaged		

Teknologi

Dataförmedling	Store and Forward	Flödesstyrning	IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

6 kV patchkablar, extra smala, vit och orange



Förmonterade kablar med 2x RJ45 i IP20, lämpliga för smarta mätkablar, Cat.6 Microline – extra tunna (AWG30), oskärmade, för trånga utrymmen, andra färger på begäran

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Utförande
Art.nr.	3195150005	Patchkabel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, ,
GTIN (EAN)	4099987982962	Rak, 6 kV
Förp.	30 ST	

Koppling




Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC 60603-7-51

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-T0-RJ45-C-LP	Utförande
Art.nr.	2812440000	Montageskena-utgång RJ45, Koppling, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4064675295822	IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	

BLF 3.50/180



Anslut effektivt - i små utrymmen: hylslist med fjäderkontakt (PUSH IN) som jackbar anslutningsnivå; används tillsammans med stiftlistor med 3,50 mm raster.

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	2458950000	Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN)	4050118474299	180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5
Förp.	264 ST	mm², Box