

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 145 mm, Bredd: 245 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188278
Typ	KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062373
Förp.	1 items

KLIPPON K61 MOPL 1626 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	145 mm	Bygghöjd (tum)	5.7086 inch
Bredd	245 mm	Byggbredd (tum)	9.6456 inch
Nettovikt	389.4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålplåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage, Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålplåt
Komponentfastsättning	skruvad	Användningsområden	Fastighetsteknik., Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
--	------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		