

POK COPL 080806 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsplatta, med funktionsjordanslutning, Höjd: 35.57 mm, Bredd: 99.71 mm, Djup: 0.75 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad
Art.nr.	8000191929
Typ	POK COPL 080806 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099416
Förp.	5 items

Tekniska data**Mått och vikter**

Djup	0.75 mm	Byggdjup (tum)	0.0295 inch
Höjd	35.57 mm	Bygghöjd (tum)	1.4004 inch
Bredd	99.71 mm	Byggbredd (tum)	3.9256 inch
Nettovikt	17.1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmänna uppgifter

Materialjocklek	0.75 mm	Grundläggande material	Stålplåt förzinkad
-----------------	---------	------------------------	--------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		