


H1,0/15D ZH R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- I multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, röd
Art.nr.	9018540000
Typ	H1,0/15D ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190188832
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.15 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg röd	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.2 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragbredd (B)	3.2 mm	Kraghöjd	5.8 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm	L1 i mm	15.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 17	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	12 mm	Ledardiameter	1 mm ²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

