



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, orange
Art.nr.	9037220000
Typ	H0,5/18 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492694
Förp.	500 items
Förpackning	lös

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.13 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg orange	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.4 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragbredd (B)	3 mm	Kraghöjd	5 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm	L1 i mm	18.00 mm
Leddiameter, AWG, max	AWG 20	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	15 mm	Leddiameter	0.5 mm ²
färgkod	Weidmueller		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

