


EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。 , 数据表仅供参考



开关和按钮模块的外形轮廓
与电子模块相匹配。
按钮和开关简化了工业设备的调试、维护、监控和修理工作。

通用订货数据

版本	, 功能模块 转换触点, 中间位置断开, 两侧位置感测, 螺钉联接
订货号	0104260000
类型	EGT5 EG2/EN TASTER
GTIN (EAN)	4008190100247
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2024-10-22T00:00:00+02:00

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
长度	58 mm	长度 (英寸)	2.2835 inch
净重	41.9 g		

温度

存储温度	-40 °C... 100 °C	工作温度	-25 °C... 85 °C
------	------------------	------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装导轨已装备	TS 32, TS 35
---------	--------------

输出

额定开关电压	250 V AC	最大交流开关容量 (阻性)	1500 VA @ 250 V
最大交流开关容量	1500 VA	开关容量	250 V
最大直流开关容量 (阻性)	180 W @ 30 V	最大直流开关容量	180 W
开关容量	30 V		

基本信息

安装导轨已装备	TS 32, TS 35	颜色编码	米色
---------	--------------	------	----

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的压接范围	6 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	6 mm ²
最大压接面积 软导线	4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

钢




钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 32X15 2M/ST/ZN	版本
订货号	0122800000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190066307	15 mm
数量	20 M	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EWK 2	版本
订货号	0199360000	固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	版本
订货号	0383400000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190088026	7.5 mm
数量	40 M	


EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	版本
订货号	0498000000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
数量	20 M	