


产品不再可用。 , 数据表仅供参考



开关和按钮模块的外形轮廓
与电子模块相匹配。
按钮和开关简化了工业设备的调试、维护、监控和修理工作。

通用订货数据

版本	, 功能模块 转换触点, 感应, 螺钉联接
订货号	0114660000
类型	EGT6 EG2/EN
GTIN (EAN)	4008190180355
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2024-10-22T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	50 mm	高度 (英寸)	1.9685 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
长度	58 mm	长度 (英寸)	2.2835 inch
净重	41.9 g		

温度

存储温度	-40 °C... 100 °C	工作温度	-25 °C... 85 °C
------	------------------	------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

安装导轨已装备	TS 32, TS 35
---------	--------------

输出

额定开关电压	250 V AC	最大交流开关容量 (阻性)	1500 VA @ 250 V
最大交流开关容量	1500 VA	开关容量	250 V
最大直流开关容量 (阻性)	180 W @ 30 V	最大直流开关容量	180 W
开关容量	30 V		

基本信息

安装导轨已装备	TS 32, TS 35	颜色编码	米色
---------	--------------	------	----

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的压接范围	6 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	6 mm ²
最大压接面积 软导线	4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

EGT6 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

钢




钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 32X15 2M/ST/ZN	版本
订货号	0122800000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190066307	15 mm
数量	20 M	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EWK 2	版本
订货号	0199360000	固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	

钢




钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	版本
订货号	0383400000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190088026	7.5 mm
数量	40 M	

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

类型	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	版本
订货号	0498000000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
数量	20 M	