

ZW 5 RS OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70 型材是一种可插拔的模块化系统，适用于安装导轨，可根据所需长度进行灵活扩展。它由不同长度的中间型材组成。可选择带或不带固定夹脚，以及带集成标记选项的端板。印刷电路板从侧面插入，而永久集成的卡脚可实现稳定的固定。

通用订货数据

版本	隔离件, RS 70 橙色, 隔离件, 宽度: 8.7 mm
订货号	0119760000
类型	ZW 5 RS OR
GTIN (EAN)	4008190186098
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20.6 mm	深度 (英寸)	0.811 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	8.7 mm	宽度 (英寸)	0.3425 inch
净重	1.35 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66
表面处理	未处理的	基础材料	PA 66
相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

常规数据

颜色编码	橙色	防护等级	IP00
比色表 (相似)	RAL 2000	密封选项	无

重要注意事项

产品信息	高度 : TS32 = 33.5 mm, TS35x7.5 = 29 mm PCB 规格 : 厚度 : 1.6 (± 0.2) mm 长度 : 67.8 (-0.2) mm 中间件宽度 = PCB 宽度 - 2 x 9 mm (卡脚) 示例 : PCB 宽度 = 68 mm, 中间件宽度 = 50 mm, 中间件 2x ZW 25 RS 或 ZW 45 RS + ZW 5 RS
------	--

分类

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-04	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

