

SB 17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插头（端子），插拔联接, 8 mm ² , 联接点数量: 1, 回路数: 1, 宽度: 8 mm
订货号	0123500000
类型	SB 17
GTIN (EAN)	4008190119317
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
直径	8 mm	净重	6.1 g

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接	联接点数量	1
------	------	-------	---

大小

直径 8 mm

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型 用于端子

通用的

回路数 1

额定数据

额定横截面 8 mm²

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		