

**QL 2 SAKH10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：14.00, 绝缘: 无, 宽度: 16.9 mm
订货号	<a href="#">0131400000</a>
类型	QL 2 SAKH10
GTIN (EAN)	4008190114237
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	16.9 mm	宽度 (英寸)	0.6654 inch
净重	1.5 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	14.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电流	36 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		